CLIR 1-3 GE NE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Figure similaire

La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

Version	CableLine, Aiguille de montage
Référence	<u>0572901687</u>
Туре	CLI R 1-3 GE NE
GTIN (EAN)	4032248456659
Qté.	10 Pièce

CLIR 1-3 GE NE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
10113	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0.1968 inch	
Hauteur	3 mm	Hauteur (pouces)	0.1181 inch	
	4.2 mm		0.1654 inch	
Largeur	153 mm	Largeur (pouces)	6.0236 inch	
Longueur		Longueur (pouces)	0.0236 Inch	
Poids net	2.11 g			
Températures				
olage de température d'utilisation	-3080 °C			
Conformité environnementale	du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	on		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
		· 15 -11 p -11-1		
Classifications				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	
ECLASS 15.0	27-28-11-02		27-20-11-02	
Caractéristiques générales				
Suruoteristiques generales				
Couleur du matériau selon code couleurs	4	Orientation de l'impression	horizontal	
Type d'impression	vierge	Procédé d'impression	marqué à chaud	
/ersion	MultiPack	Largeur	4.2 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Couleur	jaune	
łalogène	Oui	Longueur	153 mm	
Matériau de base	PVC, souple, sans cadmium	Couleur d'impression	noir	
Caractères imprimés	vierge	Industries recommandées	Process, Machines	
lombre par rouleau	25	plage de température d'utilisation	-3080 °C	
Contact	Vierge			
Repères de fils et de câbles				
Hala wYw a	Out	Carting days and the state of th	4	
Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur max.		
Section de raccordement du conducteur min.	,1.5 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	5 mm	
11111.				

Niveau du catalogue / Dessins