# Fiche de données

## HDC HQP AWLU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



IP65 RoHS COMPLIANT

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.
Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.
Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.
Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65. La version HQ offre désormais une protection spéciale - l'embase encastrée est sécurisée avec un cadenas.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: HQ, Degré de protection: IP65, enfiché, Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: none |
| Référence | 1003060000 |
| Type | HDC HQP AWLU |
| GTIN (EAN) | 4032248697991 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## HDC HQP AWLU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments | |
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat Nº (cURus) | E92202 |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 67 mm | Profondeur (pouces) | 2.6378 inch |
| Hauteur | 76 mm | Hauteur (pouces) | 2.9921 inch |
| Largeur | 37 mm | Largeur (pouces) | 1.4567 inch |
| Longueur | 37 mm | Longueur (pouces) | 1.4567 inch |
| Cote de fixation largeur | 38 mm | Poids net | 40 g |

### Conformité environnementale du produit

| | | |
|---|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 | |
| SCIP | 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310 | |
| Résistance aux agents chimiques | Substance | Acétone |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition |
| | Substance | Huile pour forage |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |
| | Substance | Diesel |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |
| | Substance | Éthanol |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |
| | Substance | Huile de transmission |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |
| | Substance | Huile hydraulique |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |
| | Substance | Liquide de refroidissement |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |
| | Substance | Essence au benzène |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |
| | Substance | Suintement |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |
| | Substance | Supercarburant |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition |
| | Substance | Eau |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |
| | Substance | UV |
| | Résistance aux agents chimiques | Instable |
| | Substance | Ozone |
| | Résistance aux agents chimiques | Instable |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

# Fiche de données

## HDC HQP AWLU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Degré de protection | IP65, enfiché |
| Série | HQ | | |

### Dimensions

| | | | |
|---|---|---|---|
| Distance des trous, longueur A2 | 38 mm | Entrée du câble | coudé |
| Largeur boîtier C | 33 mm | Largeur socle C1 | 47 mm |
| Longueur boîtier | 46 mm | Hauteur boîtier B | 55 mm |
| Hauteur socle B1 | 3.5 mm | | |

### Version

| | | | |
|---|---|---|---|
| Presse-étoupes, nombre | 0 | Taille des entrées de câbles | none |
| Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie inférieure | Protection | sans couvercle |
| Nombre d'entrées de câble vers le haut | 0 | Nombre d'entrées de câble latéralement | 0 |
| Version boîtier | Embase encastrée | Version système de fermeture | Verrouillage latéral sur la partie inférieure |
| Forme | Standard | Taille de construction | HQ |
| Entrée du câble | coudé | Type | Embase (traversée) |
| Version étrier | Verrouillage transversal | Joint | Pas de scellage |
| Couleur (RAL) | RAL 1001 | BG | HQ |
| Indiqué pour ModuPlug® | Non | | |

### Note importante

| | |
|---|---|
| Informations sur le produit | Lors du montage des boîtiers, veillez à ce que le joint plat soit correctement placé. |


# HDC HQP AWLU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

### Dessin




### Découpe de montage

