SIHA 3/G20 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Le support fusible SIHA permet de transformer en un tour de main un bloc de jonction sectionnable en bloc de jonction à fusible : il suffit simplement de remplacer le levier de sectionnement par une fiche fusible.

Informations générales de commande

Version	Support fusible pour bloc de jonction modulaire traversant, bleu, 6.3 A, Enfichable, V-0, Wemid
Référence	<u>1004260000</u>
Туре	SIHA 3/G20 BL
GTIN (EAN)	4032248709717
Qté.	25 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

SIHA 3/G20 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Profondeur	Conforme			
Dimensions et poids Profondeur Hauteur	45.00			
	45.00			
Hauteur	45.69 mm	Profondeur (pouces)	1.7988 inch	
	33.38 mm	Hauteur (pouces)	1.3142 inch	
Largeur	6 mm	Largeur (pouces)	0.2362 inch	
Poids net	7.6 g			
Températures				
Température ambiante	-5 °C40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	
Température d'utilisation permanente max.	, 120 °C			
Conformité environnementa	le du produit		1	
0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemption			
NEACH SYNC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			
Autres caractéristiques tech	niques			
Instruction de montage	Mode d'emploi/catalogue	Type de montage	enfiché	
Caractéristiques des matéri	aux			
NA-44-issa da la saca	\A/ i-l	Cardanii	hla	
Matériau de base	Wemid	Couleur	bleu	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0			
Caractéristiques du système)			
Version	Elément fusible			
Généralités				
Instruction de montage	Mode d'emploi/catalogue	Plage de température d'utilisation, max.	120 °C	

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

SIHA 3/G20 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

