# Fiche de données

## SAIBGS-M-3A-3.5/5.5-M8-IF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.
Connecteurs mâles et femelles à équiper pour raccordements M8, M12, M16 et 7/8 po. ; très robustes, particulièrement adaptés à l'ingénierie mécanique. Les connecteurs enfichables ronds M8 conviennent particulièrement aux utilisations dans les espaces exigus.
Le raccordement à vis peut être utilisé dans une large gamme d'applications. Avec cette technologie, le conducteur, optionnellement avec embout, peut être enfiché dans les éléments de raccordement et maintenu par une vis. C'est la technologie de raccordement classique, et la moins onéreuse. Elle permet en outre le raccordement de plusieurs conducteurs.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Connecteur attachable, M8 |
| Référence | 1010080000 |
| Type | SAIBGS-M-3A-3.5/5.5-M8-IF |
| GTIN (EAN) | 4032248715305 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## SAIBGS-M-3A-3.5/5.5-M8-IF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments | |
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Nº de certificat (cULus) | E307231 |

### Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| Poids net | 29 g |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

### Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de pôles | 3 | Codage | aucune |
| Surface du contact | doré | Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Matériau de base du boîtier | CuZn | Résistance d'isolation | 108 Ω |
| Diamètre de câble, max. | 5.5 mm | Diamètre de câble, min. | 3.5 mm |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 0.5 mm² | Section de raccordement du conducteur, min. | 0.14 mm² |
| Tension nominale | 60 V | Courant nominal | 4 A |
| Degré de protection | IP67 | Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Degré de pollution | 3 | Type de contact | Femelle |
| Raccordement du blindage | Oui | Matériau de la bague filetée | Zinc injecté sous pression |
| Plage de températures du coffret | -40 … +85 ° C | | |