

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI
61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en plastique avec insert RJ45

Informations générales de commande

Version	Bride RJ45, IP67, Variante 1 métallique, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	1012380000
Type	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
Qté.	10 Pièce

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Poids net	3.5 g
-----------	-------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales


Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Variante 1 métallique, IDC, EIA/TIA 586 A	Circuit	TIA-568A
Matériau du joint	NBR	Matériau de base du boîtier	PA UL 94 VO
Diamètre de l'isolation, max.	1.6 mm	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact	Or sur nickel	Diamètre du raccordement, rigide	0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diamètre du raccordement, flexible	0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22	Blindage	Boîtier complet 360°
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750

Normes générales


Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Nº de certificat (cULus)	E316369
---------------------	--	--------------------------	---------

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	selon IEEE 802.3bt		

Drawings**Découpe de montage**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Dessin détaillé

Épaisseur de paroi lors de l'utilisation du raccordement à vis central

Accessories

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-BP-V01P	Version
Référence	1965700000	Capot de protection pour coffret à bride
GTIN (EAN)	4032248653928	
Qté.	10 ST	

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Counterpart

www.weidmueller.com

Sets - RJ45



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI 61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en plastique avec insert RJ45

Informations générales de commande

Type	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Version
Référence	1012490000	Connecteur RJ45 sans outil, Variante 1 plastique, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720132	(ISO/IEC 11801 2010)
Qté.	10 ST	
Type	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Version
Référence	1012570000	Connecteur RJ45 sans outil, Variante 1 métal, protection anticoudage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720200	
Qté.	10 ST	
Type	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Version
Référence	1012470000	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 1 plastique, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720125	(ISO/IEC 11801 2010)
Qté.	10 ST	
Type	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Version
Référence	1012560000	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 1 plastique, protection anticoudage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720194	
Qté.	10 ST	