


WDU 70/95 HG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

De plus en plus de composants doivent être intégrés dans un espace confiné, dans des équipements de commutation et des armoires. Dans le cadre de l'alimentation électrique, les conducteurs de liaison sont de plus en plus complexes, en particulier pour les grandes sections. Notre gamme complète de solutions de connexion permet également un câblage pratique dans des conditions environnementales difficiles. La conception compacte et la combinaison de nombreux avantages pratiques pour la manipulation rendent l'alimentation électrique des équipements de commutation et des armoires simple, efficace et peu encombrante.

Informations générales de commande

Version	Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, vert clair, 95 mm², 232 A, 1000 V, Nombre de raccords: 2
Référence	1024650000
Type	WDU 70/95 HG
GTIN (EAN)	4008190169619
Qté.	10 Pièce

WDU 70/95 HG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E60693
Certificat N° (cURusEX)	E184763

Dimensions et poids

Profondeur	107 mm	Profondeur (pouces)	4.2126 inch
Profondeur, y compris rail DIN	115.5 mm	Hauteur	132 mm
Hauteur (pouces)	5.1968 inch	Largeur	27 mm
Largeur (pouces)	1.063 inch	Poids net	307.47 g

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation continue, min.	-60 °C	Température d'utilisation continue, max.	130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 2.633 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat N° (ATEX)	DEMKO14ATEX1338U	Certificat N° (IECEX)	IECEXULD14.0005U
Tension max. (ATEX)	1100 V	Courant (ATEX)	218 A
Section max. du conducteur (ATEX)	95 mm²	Tension max. (IECEX)	1100 V
Courant (IECEX)	218 A	Section max. du conducteur (IECEX)	95 mm²
Identification EN 60079-7	Ex eb II C Gb	Plaquette de marquage Ex	2014/34/EU II 2 G D

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert	fermé	Nombre de blocs de jonction identiques	1
Instruction de montage	Montage direct	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Oui
Type de montage	monté		

WDU 70/95 HG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	vert clair
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	Raccordement vissé, pour connexion transversale à visser, fermé	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Nombre de polarités	1	Nombre d'étages	1
Nombre de points de contact par étage	2	Nombre de potentiels par étage	1
Etages internes pontés	Non	Raccordement PE	Non
Barrette de liaison équipée	TS 35	Fonction N	Non
Fonction PE	Non	Fonction PEN	Non

Caractéristiques nominales

Section nominale	95 mm ²	Tension nominale	1000 V
Tension nominale DC	1000 V	Courant nominal	232 A
Courant avec conducteur max.	232 A	Normes	IEC 60947-7-1
Résistance de contact	0.14 mΩ	Tension de choc nominale	8 kV
Puissance dissipée (IEC 60947-7-x)	7.42 W	Degré de pollution	3

Caractéristiques nominales selon CSA

Section max. du conducteur (CSA)	00 AWG	Tension Gr C (CSA)	600 V
Courant gr. c (CSA)	205 A	Certificat N° (CSA)	12400-242
Tension Gr B (CSA)	600 V	Courant gr. B (CSA)	205 A
Tension Gr D (CSA)	600 V	Courant gr. D (CSA)	5 A
Section min. du conducteur (CSA)	6 AWG		

Caractéristiques nominales selon UL

Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR)	00 AWG	Courant gr. C (UR)	175 A
Tension Gr C (UR)	1000 V	Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR)	6 AWG
Certificat N° (UR)	E60693	Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR)	6 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR)	00 AWG		

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement	Raccordement vissé
--	--------------------

Généralités

Section de raccordement du conducteur, AWG 2/0 AWG, max.	Instruction de montage	Montage direct
Section de raccordement du conducteur, AWG 6 AWG, min.	Normes	IEC 60947-7-1
Barrette de liaison équipée	TS 35	

WDU 70/95 HG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Raccordement (2) (H05V/H07V) de même section (raccordement nominal)

Section de raccordement du conducteur, 35 mm²
 brins fins avec embouts (DIN 46228/1)
 (2 fils à serrer), max.

Section du conducteur, conducteur 35 mm²
 semi-rigide (deux fils pouvant être
 serrés), max.

Section transversale du câble raccordé, 35 mm²
 souple de fils (deux conducteurs
 pouvant être serrés), max.

Section de raccordement du conducteur, 16 mm²
 brins fins avec embouts (DIN 46228/1)
 (2 fils à serrer), min.

Section de raccordement du conducteur, 16 mm²
 toron fin (deux fils pouvant être serrés),
 min.

Section transversale du fil raccordé, 16 mm²
 semi-rigide (deux fils pouvant être
 serrés), min.

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1

B 12

Sens de raccordement latéralement

Couple de serrage, min. 6 Nm

Type de raccordement Raccordement vissé

Diamètre du câble (raccordement nominal), max. 120 mm²

Vis de serrage M 8

Section de raccordement du conducteur, AWG 6
 AWG, min.

Section de raccordement du conducteur, 13.3 mm²
 souple avec embout DIN 46228/4, min.

Section de raccordement du conducteur, 13.3 mm²
 souple avec embout DIN 46228/1, min.

Section de raccordement du conducteur, 13.3 mm²
 souple, min.

Section de raccordement, semi-rigide, 13.3 mm²
 min.

Section de raccordement du conducteur, 13.3 mm²
 rigide, min.

Section de raccordement du conducteur, AWG 2/0
 AWG, max.

Couple de serrage, max. 12 Nm

Longueur de dénudage 30 mm

Nombre de raccordements 2

Diamètre du câble (raccordement nominal), min. 13.3 mm²

Dimension de la lame S6 (DIN 6911)

Section de raccordement du conducteur, 50 mm²
 souple avec embout DIN 46228/4, max.

Section de raccordement du conducteur, 95 mm²
 souple avec embout DIN 46228/1, max.

Section de raccordement du conducteur, 95 mm²
 à brins semi-rigides fins, max.

Section de raccordement, semi-rigide, 120 mm²
 max.

Section de raccordement du conducteur, 16 mm²
 rigide, max.

PT, Caractéristiques nominales PE

Fonction PEN

Non

Dessins

