

VG PG36-MS54 ZR 24-33**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Version	VG MS ZR (presse-étoupe laiton standard, étanchéité multiple), Raccord à vis, PG 36, 9 mm, OD min. 24 - OD max. 33 mm, Laiton, nickelé
Référence	1009650000
Type	VG PG36-MS54 ZR 24-33
GTIN (EAN)	4032248714421
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	VG 36-MS68

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Longueur	39 mm	Longueur (pouces)	1.5354 inch
Poids net	132.7 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Classifications

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	33 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	24 mm
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Halogène	Non	Taille de clé 1	47 mm
Taille de clé 2	50 mm	Degré de protection	IP54
Presse-étoupe	PG	Matériau de base	Laiton, nickelé
Bague d'étanchéité	NBR	Encoche dans pièce d'étanchéité, diamètre 1	24 mm
Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 2	27 mm	Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 3	30 mm
Encoches dans la pièce d'étanchéité, diamètre 4	33 mm	Filetage (extérieur)	PG 36
Longueur du filetage	9 mm	Couple écrou borgne, max.	6.70 Nm
Couple raccord, max.	10.00 Nm	Couple raccord, min.	10.00 Nm
Couple écrou borgne, min.	6.70 Nm		

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**Écrous de blocage en laiton nickelé**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	SKMU PG36-MS	Version
Référence	1719220000	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, PG 36, 5 mm, Laiton,
GTIN (EAN)	4008190352479	nickelé
Qté.	50 ST	

Joint plat néoprène - GWDR NP

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	GWDR PG36-NP	Version
Référence	1719610000	GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, PG 36,
GTIN (EAN)	4008190352875	Néoprène
Qté.	20 ST	

Joint plat polyéthylène - GWDR PO

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	GWDR PG36-PO	Version
Référence	1719510000	GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, PG 36,
GTIN (EAN)	4008190352776	Polyéthylène
Qté.	50 ST	