

HDC KIT HE-P 10.110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les kits CIE sont des jeux de pièces standardisés qui permettent de fabriquer des connecteurs enfichables complets.

Les kits CIE se composent en règle générale d'un insert mâle, d'un insert femelle, d'un boîtier de connecteur, d'une embase encastrée et d'un presse-étoupe.

Weidmüller vous propose un assortiment de combinaisons de connecteurs courants avec des filetages d'entrée de câbles PG ou métriques.

La technologie de raccordement Push-In est une technique par enfichage direct. Le conducteur préparé peut être enfiché directement dans le niveau de raccordement du conducteur, sans accessoires additionnels.

Informations générales de commande

Version	RockStar® kits CIE-Connecteurs industriels étanches, Kit, HE, Taille de construction: 4, Pôles: 10, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminium injecté, PG 16
Référence	1027680000
Type	HDC KIT HE-P 10.110
GTIN (EAN)	4032248770694
Qté.	1 Pièce

HDC KIT HE-P 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

488 g

Températures

Température limite

-40 °C ... 100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Classifications

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

Caractéristiques générales

Surface

Électrolaqué

Degré de protection

IP65

Série

HE

Version

Taille des entrées de câbles

PG 16

Nombre d'entrées de câble vers le haut

0

Nombre d'entrées de câble latéralement

1

Type de raccordement

PUSH IN

Version système de fermeture

Verrouillage latéral sur la
partie inférieure

Taille de construction

4

Joint

NBR

Couleur (RAL)

RAL 7035

BG

4

Caractéristiques générales

Nombre de pôles

10

Type de raccordement PE

Raccordement vissé

Taille de construction

4

Presse-étoupe

PG 16

Matériau de base

Aluminium injecté

Série

HE

Tension nominale (DIN EN 61984)

500 V

Courant nominal (DIN EN 61984)

16 A

BG

4

Version

Type de raccordement

PUSH IN

Taille de construction

4

Section de raccordement du conducteur, 4 mm²
max.Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm²
min.

Fiche de données

HDC KIT HE-P 10.110



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Surface	Électrolaque	Matériau de base	Aluminium injecté
BG	4		