SCT-C 4.6/150



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Figure similaire

Les colliers de câble se caractérisent par leur résistance et leur longue durée de vie. Les colliers de câble en acier offrent une grande longévité et une résistance élevée lorsque les matériaux sont soumis à des contraintes extrêmes comme des températures élevées ou des attaques chimiques.

- Colliers de serrage en acier inox complètement revêtus
- Système de verrouillage de sécurité à bille pour une installation facile et simple
- Peut être fixé à la main ou avec un outil
- Ces colliers de serrage sont conseillés pour une utilisation dans des conditions spéciales comme, par exemple, en présence de brouillard salin, à des températures extrêmes ou en cas de risque de corrosion.

Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 4.6 x 150 mm, Acier inox, recouvert de polyester, 445 N
Référence	1015240000
Туре	SCT-C 4.6/150
GTIN (EAN)	4032248724222
Qté.	100 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

SCT-C 4.6/150



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	c (UL) us	(DNV)	Rover
	LISTED	increases.	TYPE APPROVAL SO/EME

ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Site Web UL	
Nº de certificat (cULus)	E524836	

Dimensions et poids

Profondeur	0.26 mm	Profondeur (pouces)	0.0102 inch
Hauteur	150 mm	Hauteur (pouces)	5.9055 inch
Largeur	4.6 mm	Largeur (pouces)	0.1811 inch
Poids net	2 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-80150 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C
Température d'utilisation permanente,	165 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications


ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Matériel d'installation

Résistant aux UV	Oui	Réouvrable	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	None	Plage de température d'utilisation, max.	150 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-80 °C	Halogène	Non
Diamètre de câble, max.	35 mm	Matériau de base	Acier inox, recouvert de polyester
Tenue à la traction	445 N	Diamètre de faisceau, max	35 mm
Tenue à la traction (force de la livre)	100 lbf	Diamètre faisceau, min	20 mm

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

