

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Version	Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 500, 41, 2
Référence	<a href="#">1016700000</a>
Type	WTL 6/1
GTIN (EAN)	4008190151171
Qté.	50 Pièce

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (UR)	E60693

### Dimensions et poids

Profondeur	47.5 mm	Profondeur (pouces)	1.8701 inch
Profondeur, y compris rail DIN	48.5 mm	Hauteur	65 mm
Hauteur (pouces)	2.5591 inch	Largeur	7.9 mm
Largeur (pouces)	0.311 inch	Poids net	19.78 g

### Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ETIM 10.0	EC000902
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

### Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert	droite	Nombre de blocs de jonction identiques	1
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non	Type de montage	monté

### Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

### Caractéristiques du système

Version	Raccordement vissé, Séparateur, pour connexion transversale à visser, libre d'un côté	Flasque de fermeture nécessaire	Oui
Nombre de polarités	1	Nombre d'étages	1
Nombre de points de contact par étage	2	Nombre de potentiels par étage	1
Raccordement PE	Non	Barrette de liaison équipée	TS 35
Fonction N	Non	Fonction PE	Non
Fonction PEN	Non		

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques nominales

Section nominale	6 mm <sup>2</sup>	Tension nominale	500 V
Tension nominale DC	630 V	Courant nominal	41 A
Courant avec conducteur max.	57 A	Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	0.78 mΩ
Tension de choc nominale	6 kV	Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x	1.31 W
Degré de pollution	3		

### Caractéristiques nominales selon CSA

Section max. du conducteur (CSA)	8 AWG	Tension Gr C (CSA)	300 V
Courant gr. c (CSA)	45 A	Certificat N° (CSA)	200039-1057876
Tension Gr D (CSA)	600 V	Courant gr. D (CSA)	5 A
Section min. du conducteur (CSA)	20 AWG		

### Caractéristiques nominales selon UL

Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR)	8 AWG	Courant gr. C (UR)	45 A
Tension Gr C (UR)	300 V	Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR)	20 AWG
Certificat N° (UR)	E60693	Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR)	20 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR)	8 AWG		

### Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement	Raccordement vissé
--	--------------------

### Généralités

Section de raccordement du conducteur, AWG 8 AWG, max.	Section de raccordement du conducteur, AWG 20 AWG, min.
Barrette de liaison équipée	TS 35

### Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1	A5	Section de raccordement du conducteur, AWG 8 AWG, max.
Sens de raccordement	latéralement	Couple de serrage, max.
Couple de serrage, min.	1 Nm	1.6 Nm
Type de raccordement	Raccordement vissé	Longueur de dénudage
Plage de serrage, max.	10 mm <sup>2</sup>	2
Vis de serrage	M 3,5	Plage de serrage, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG 20 AWG, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	0.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Dimension de la lame
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	0.8 x 4,0 mm
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> souple, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, 6 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, max.
Section de raccordement, semi-rigide, 0.5 mm <sup>2</sup> min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, 6 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, max.
Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup> rigide, max.	10 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup> souple, max.
		Section de raccordement, semi-rigide, 10 mm <sup>2</sup> max.
		Cran de réglage du couple avec visseuse 3 électrique du type DMS
		Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> rigide, min.

### WTL 6/1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dessins

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	WAP WTL6/1	Version
Référence	<a href="#">1068300000</a>	Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 65
GTIN (EAN)	4008190088330	mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Non
Qté.	20 ST	

### Flasques de fermeture et plaques de séparation

Les flasques de fermeture sont placées à l'extrémité ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts .

### Informations générales de commande

Type	WTW WTL6/1 DB	Version
Référence	<a href="#">1068400000</a>	Séparateur (bloc de jonction), Beige foncé, Hauteur: 65 mm, Largeur:
GTIN (EAN)	4008190091996	1.5 mm, V-0, Wemid
Qté.	20 ST	

### Fiches de sectionnement

Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

### Informations générales de commande

Type	QL 2 SAK6N	Version
Référence	<a href="#">0194300000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 41 A, Nombre
GTIN (EAN)	4008190182854	de pôles: 2, Pas en mm (P): 7.90, Isolé: Non, Largeur: 13.9 mm
Qté.	50 ST	

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Type	QL 3 SAK6N	Version
Référence	<a href="#">0194400000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 41 A, Nombre
GTIN (EAN)	4008190063351	de pôles: 3, Pas en mm (P): 7.90, Isolé: Non, Largeur: 21.8 mm
Qté.	50 ST	

### Connexions transversales

La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

### Informations générales de commande

Type	QL 4 SAK6N	Version
Référence	<a href="#">0194500000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 57 A, Nombre
GTIN (EAN)	4008190025601	de pôles: 4, Pas en mm (P): 7.90, Isolé: Non, Largeur: 29.7 mm
Qté.	50 ST	

### Fiches de sectionnement

Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

### Informations générales de commande

Type	QL 10 SAK6N	Version
Référence	<a href="#">0338300000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, gris, 41 A, Nombre
GTIN (EAN)	4008190176679	de pôles: 10, Pas en mm (P): 7.90, Isolé: Non, Largeur: 77.1 mm
Qté.	20 ST	

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	KISC M3X20 SAK10 CU5	Version
Référence	<a href="#">0377100000</a>	Série SAK, Vis de fixation, Cuivre
GTIN (EAN)	4008190060350	
Qté.	100 ST	

### Connexions transversales

La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

### Informations générales de commande

Type	QVS 2 SAKT1+2	Version
Référence	<a href="#">0307300000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, beige, 41 A, Nombre
GTIN (EAN)	4008190036140	de pôles: 2, Pas en mm (P): 12.00, Isolé: Oui, Largeur: 15.4 mm
Qté.	20 ST	

### Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	QVS 3 SAKT1+2	Version
Référence	<a href="#">0329300000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, beige, 41 A, Nombre
GTIN (EAN)	4008190084714	de pôles: 3, Pas en mm (P): 12.00, Isolé: Oui, Largeur: 22 mm
Qté.	20 ST	

## Accessoires

### Adaptateur de test et prises de test

Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

### Informations générales de commande

Type	STB 35 IH/BL	Version
Référence	<a href="#">0388700000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190082383	Profondeur: 37.5 mm
Qté.	50 ST	

## Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	STB 35 IH/GN	Version
Référence	<a href="#">0388900000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190010409	Profondeur: 37.5 mm
Qté.	50 ST	

  

Type	STB 35 IH/GE	Version
Référence	<a href="#">0389000000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190396985	Profondeur: 37.5 mm
Qté.	50 ST	

  

Type	STB 35 IH/VI	Version
Référence	<a href="#">0389100000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190137755	Profondeur: 37.5 mm
Qté.	50 ST	

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Vierge

Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrouchables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés.

Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

### Informations générales de commande

Type	DEK 5/8 MC NE WS	Version
Référence	<a href="#">1856740000</a>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, blanc
Qté.	800 ST	
Type	WS 12/8 PLUS MC NE WS	Version
Référence	<a href="#">1906000000</a>	WS, Terminal marker, 12 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248528158	blanc
Qté.	420 ST	

### Support de repère

Le support de repérage offre la possibilité de montage supplémentaire de repérages standard avec un pas de 5 ou 5,1 mm. Les supports coudés peuvent éventuellement être assemblés par encliquetage et pourraient être montés dans tous les canaux de repérage de standard des blocs de jonction modulaires Klippon®. Les types de repérage de montage se trouvent sous les accessoires respectifs du support de repère de désignation.

### Informations générales de commande

Type	BZT 1 WS 10/5	Version
Référence	<a href="#">1805490000</a>	Accessoires, Support de repère
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qté.	100 ST	
Type	BZT 1 ZA WS 10/5	Version
Référence	<a href="#">1805520000</a>	Accessoires, Support de repère
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qté.	100 ST	

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	QVS 4 SAKT1+2	Version
Référence	<a href="#">0307400000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, beige, 41 A, Nombre
GTIN (EAN)	4008190091941	de pôles: 4, Pas en mm (P): 12.00, Isolé: Oui, Largeur: 30 mm
Qté.	20 ST	
Type	QVS 2/S SAKT1+2	Version
Référence	<a href="#">0358460000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, beige, 41 A, Nombre
GTIN (EAN)	4008190157937	de pôles: 2, Pas en mm (P): 12.00, Isolé: Oui, Largeur: 15.4 mm
Qté.	20 ST	

### Connexions transversales

La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

### Informations générales de commande

Type	QVS 2/4 SAKT4	Version
Référence	<a href="#">1319260000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Orange, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190136512	Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 12.00, Isolé: Oui, Largeur: 11 mm
Qté.	20 ST	

### Support de montage

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	BS 25 IH/BL SAKT1	Version
Référence	<a href="#">0335400000</a>	Vis de fixation (bloc de jonction), 3.00 mm, Acier, Laiton, Profondeur:
GTIN (EAN)	4008190086879	28.7 mm, Largeur: 5.5 mm, Hauteur: 5.5 mm
Qté.	50 ST	

## Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	BS 25 IH/GE SAKT1	Version
Référence	<a href="#">0335700000</a>	Vis de fixation (bloc de jonction), 3.00 mm, Acier, Laiton, Profondeur:
GTIN (EAN)	4008190189235	28.7 mm, Largeur: 5.5 mm, Hauteur: 5.5 mm
Qté.	50 ST	
Type	BS 25 IH/GN SAKT1	Version
Référence	<a href="#">0335600000</a>	Vis de fixation (bloc de jonction), 3.00 mm, Acier, Laiton, Profondeur:
GTIN (EAN)	4008190113490	28.7 mm, Largeur: 5.5 mm, Hauteur: 5.5 mm
Qté.	50 ST	
Type	BS 25 IH/GR SAKT1	Version
Référence	<a href="#">0335300000</a>	Vis de fixation (bloc de jonction), 3.00 mm, Acier, Laiton, Profondeur:
GTIN (EAN)	4008190136864	28.7 mm, Largeur: 5.5 mm, Hauteur: 5.5 mm
Qté.	50 ST	
Type	BS 25 IH/RT SAKT1	Version
Référence	<a href="#">0335500000</a>	Vis de fixation (bloc de jonction), 3.00 mm, Acier, Laiton, Profondeur:
GTIN (EAN)	4008190118877	28.7 mm, Largeur: 5.5 mm, Hauteur: 5.5 mm
Qté.	50 ST	
Type	BS 25 IH/SW SAKT1	Version
Référence	<a href="#">0335200000</a>	Vis de fixation (bloc de jonction), 3.00 mm, Acier, Laiton, Profondeur:
GTIN (EAN)	4008190114039	28.7 mm, Largeur: 5.5 mm, Hauteur: 5.5 mm
Qté.	50 ST	

## Support de montage

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusqu'à dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	BS 25 IH/VI SAKT1	Version
Référence	<a href="#">0335800000</a>	Vis de fixation (bloc de jonction), 3.00 mm, Acier, Laiton, Profondeur:
GTIN (EAN)	4008190039196	28.7 mm, Largeur: 5.5 mm, Hauteur: 5.5 mm
Qté.	50 ST	

## Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	BS 25 O.IH SAKT1	Version
Référence	<a href="#">0334700000</a>	Vis de fixation (bloc de jonction), 3.00 mm, Laiton, Profondeur: 28.7
GTIN (EAN)	4008190118839	mm, Largeur: 5.5 mm, Hauteur: 5.5 mm
Qté.	50 ST	
Type	STB 30.5 IH/SW	Version
Référence	<a href="#">0341000000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190015299	Profondeur: 31.7 mm
Qté.	50 ST	
Type	STB 30.5 IH/GR	Version
Référence	<a href="#">0341100000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190083960	Profondeur: 31.7 mm
Qté.	50 ST	

## Adaptateur de test et prises de test

Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

### Informations générales de commande

Type	STB 30.5 IH/BL	Version
Référence	<a href="#">0341200000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190044077	Profondeur: 31.7 mm
Qté.	50 ST	

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	STB 30.5 IH/RT	Version
Référence	<a href="#">0341300000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190157852	Profondeur: 31.7 mm
Qté.	50 ST	

### Adaptateur de test et prises de test

Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

### Informations générales de commande

Type	STB 30.5 IH/GN	Version
Référence	<a href="#">0341400000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190008093	Profondeur: 31.7 mm
Qté.	50 ST	

## Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	STB 30.5 IH/GE	Version
Référence	<a href="#">0341500000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190130961	Profondeur: 31.7 mm
Qté.	50 ST	

## Accessoires

### Adaptateur de test et prises de test

Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

### Informations générales de commande

Type	STB 30.5 IH/VI	Version
Référence	<a href="#">0341600000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190026035	Profondeur: 31.7 mm
Qté.	50 ST	
Type	STB 25 IH/RT	Version
Référence	<a href="#">0343300000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190034115	Profondeur: 30.5 mm
Qté.	50 ST	

## Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	STB 25 IH/BL	Version
Référence	<a href="#">0343400000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190107192	Profondeur: 30.5 mm
Qté.	50 ST	
Type	STB 25 IH/SW	Version
Référence	<a href="#">0271500000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190030162	Profondeur: 30 mm
Qté.	50 ST	
Type	STB 25 IH/GN	Version
Référence	<a href="#">0271200000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190155889	Profondeur: 30.5 mm
Qté.	50 ST	

## Accessoires

### Adaptateur de test et prises de test

Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

### Informations générales de commande

Type	STB 25 IH/VI	Version
Référence	<a href="#">0271300000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190111342	Profondeur: 30 mm
Qté.	50 ST	

## Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	STB 25 IH/GR	Version
Référence	<a href="#">0271400000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190029692	Profondeur: 30 mm
Qté.	50 ST	

Type	STB 25 IH/GE	Version
Référence	<a href="#">0267200000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 13 mm,
GTIN (EAN)	4008190002862	Profondeur: 30 mm
Qté.	50 ST	

### Adaptateur de test et prises de test

Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	STB 35 IH/SW	Version
Référence	<a href="#">0388500000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190089726	Profondeur: 37.5 mm
Qté.	50 ST	
Type	STB 35 IH/GR	Version
Référence	<a href="#">0388600000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190140656	Profondeur: 37.5 mm
Qté.	50 ST	
Type	STB 35 IH/RT	Version
Référence	<a href="#">0388800000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190177485	Profondeur: 37.5 mm
Qté.	50 ST	

## Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	QS 2/8/4	Version
Référence	<a href="#">0270960000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, beige, 44 A,
GTIN (EAN)	4008190077006	Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 12 mm
Qté.	20 ST	

## Équerre de blocage

Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

### Informations générales de commande

Type	WEW 35/2	Version
Référence	<a href="#">1061200000</a>	Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, HB, Wemid, Largeur: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190030230	100 °C
Qté.	50 ST	

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	SSP 3 SAKT1	Version
Référence	<a href="#">0531760000</a>	Pièce de blocage (bloc de jonction), Orange
GTIN (EAN)	4008190130787	
Qté.	100 ST	

### Flasques de fermeture et plaques de séparation

Les flasques de fermeture sont placées à l'extrême ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts .

### Informations générales de commande

Type	TSCH 2	Version
Référence	<a href="#">0353660000</a>	Plaque de séparation (bloc de jonction), PA 66, beige, Température
GTIN (EAN)	4008190128432	d'utilisation permanente, max.: 100 °C
Qté.	100 ST	

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### DEK 5/8

#### WS/ DEK

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l' excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

#### Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Larges libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

### Informations générales de commande

Type	DEK 5/8 MM WS	Version
Référence	<a href="#">2007130000</a>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Weidmueller, blanc
GTIN (EAN)	4050118392012	
Qté.	500 ST	

### Adaptateur de test et prises de test

Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

### Informations générales de commande

Type	STB 21.6/45 GE	Version
Référence	<a href="#">1936240000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248605972	Profondeur: 45
Qté.	50 ST	
Type	STB 21.6/45 GN	Version
Référence	<a href="#">1936250000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248605989	Profondeur: 45
Qté.	50 ST	

## WTL 6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Accessoires

Câblage d'un transformateur de courant et de tension  
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

### Informations générales de commande

Type	STB 21.6/45 VI	Version
Référence	<a href="#">1936260000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248605996	Profondeur: 45
Qté.	50 ST	
Type	STB 21.6/45 SW	Version
Référence	<a href="#">1936270000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606009	Profondeur: 45
Qté.	50 ST	
Type	STB 21.6/45 GR	Version
Référence	<a href="#">1936280000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606016	Profondeur: 45
Qté.	50 ST	
Type	STB 21.6/45 BL	Version
Référence	<a href="#">1936290000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606023	Profondeur: 45
Qté.	50 ST	
Type	STB 21.6/45 RT	Version
Référence	<a href="#">1936300000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248606030	Profondeur: 45
Qté.	50 ST	
Type	STB 21.6/45 DB	Version
Référence	<a href="#">1938790000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248612840	Profondeur: 45
Qté.	50 ST	

### Adaptateur de test et prises de test

Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

**WTL 6/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessoires****Informations générales de commande**

Type	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Version
Référence	<a href="#">1847790000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379149	Profondeur: 39.8 mm
Qté.	50 ST	
Type	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Version
Référence	<a href="#">1847770000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4032248379163	Profondeur: 39.8 mm
Qté.	50 ST	
Type	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Version
Référence	<a href="#">1312540000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118180992	Profondeur: 39.8 mm
Qté.	50 ST	
Type	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Version
Référence	<a href="#">1312550000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.1 mm,
GTIN (EAN)	4050118181210	Profondeur: 39.8 mm
Qté.	50 ST	