


**WDU 2.5 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

L'alimentation en énergie, signaux et données est une exigence classique en ingénierie électrique et en réalisation d'armoires. Le matériau isolant, la technique de raccordement et la conception des blocs de jonction sont les caractéristiques distinctives. Un bloc de jonction traversant est adapté pour relier et/ou raccorder un ou plusieurs conducteurs. Ils peuvent avoir un ou plusieurs niveaux de raccordement qui ont le même potentiel ou qui sont isolés les uns par rapport aux autres.

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, blanc, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2 |
| Référence  | <a href="#">1036800000</a>  |
| Type       | WDU 2.5 WS  |
| GTIN (EAN) | 4008190297756   |
| Qté.       | 100 Pièce   |

## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

## Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E60693

Certificat N° (cURusEX) E184763

## Dimensions et poids

|            |         |
|------------|---------|
| Profondeur | 46.5 mm |
| Hauteur    | 60 mm   |
| Largeur    | 5.1 mm  |
| Poids net  | 7.45 g  |

Profondeur (pouces) 1.8307 inch

Hauteur (pouces) 2.3622 inch

Largeur (pouces) 0.2008 inch

## Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C

Température d'utilisation permanente, min. -60 °C

Température ambiante -60 °C...85 °C

Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Empreinte carbone du produit Du berceau à la porte 0,066 kg CO2 eq.

## Classifications

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |

ETIM 9.0 EC000897

ECLASS 14.0 27-25-01-01

## Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Certificat N° (ATEX)              | DEMKO14ATEX1338U    |
| Tension max. (ATEX)               | 690 V               |
| Section max. du conducteur (ATEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Courant (IECEx)                   | 24 A                |
| Identification EN 60079-7         | Ex eb II C Gb       |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Certificat N° (IECEx)                        | IECExULD14.0005U    |
| Courant (ATEX)                               | 24 A                |
| Tension max. (IECEx)                         | 690 V               |
| Section max. du conducteur (IECEx)           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU II 2 G D |                     |

## Autres caractéristiques techniques

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Côté ouvert           | droite |
| Version à l'explosion | Oui    |

|  |       |
|--|-------|
| Nombre de blocs de jonction identiques | 1     |
| Type de montage                        | monté |

## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |       |
|-------------------------------------|-------|---------|-------|
| Matériau de base                    | Wemid | Couleur | blanc |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |       |

## Caractéristiques du système

|                                       |   |                                 |     |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----|
| Version                               | Raccordement vissé, pour connecteur transversal enfichable, pour connexion transversale à visser, libre d'un côté | Flasque de fermeture nécessaire | Oui |
| Nombre de polarités                   | 1   | Nombre d'étages                 | 1   |
| Nombre de points de contact par étage | 2   | Nombre de potentiels par étage  | 1   |
| Etages internes pontés                | Non   | Raccordement PE                 | Non |
| Barrette de liaison équipée           | TS 35   | Fonction N                      | Non |
| Fonction PE                           | Non   | Fonction PEN                    | Non |

## Caractéristiques nominales

|   |                     |                          |               |
|---|---------------------|--------------------------|---------------|
| Section nominale                                | 2.5 mm <sup>2</sup> | Tension nominale         | 800 V         |
| Tension nominale DC                             | 800 V               | Courant nominal          | 24 A          |
| Courant avec conducteur max.                    | 32 A                | Normes                   | IEC 60947-7-1 |
| Résistance de passage selon CEI 60947-7-x       | 1.33 mΩ             | Tension de choc nominale | 8 kV          |
| Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 0.77 W              | Degré de pollution       | 3             |

## Caractéristiques nominales selon CSA

|                                  |        |                     |                |
|----------------------------------|--------|---------------------|----------------|
| Section max. du conducteur (CSA) | 12 AWG | Tension Gr C (CSA)  | 600 V          |
| Courant gr. c (CSA)              | 20 A   | Certificat N° (CSA) | 200039-1057876 |
| Section min. du conducteur (CSA) | 26 AWG |                     |                |

## Caractéristiques nominales selon UL

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Tension Gr B (UR)                                     | 600 V  | Courant gr. B (UR)                                    | 25 A   |
| Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR)        | 12 AWG | Courant gr. C (UR)                                    | 25 A   |
| Tension Gr C (UR)                                     | 600 V  | Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR)        | 30 AWG |
| Certificat N° (UR)                                    | E60693 | Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) | 28 AWG |
| Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) | 12 AWG |   |        |

## Conducteur raccordable (autre raccordement)

|  |                    |
|--|--------------------|
| Type de raccordement, autre raccordement | Raccordement vissé |
|--|--------------------|

## Dimensions

|                |       |
|----------------|-------|
| Décalage TS 35 | 29 mm |
|----------------|-------|

## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Généralités

Section de raccordement du conducteur, AWG 12  
AWG, max.

Normes IEC 60947-7-1

Section de raccordement du conducteur, AWG 30  
AWG, min.

Barrette de liaison équipée TS 35

## Raccordement (2) (H05V/H07V) de même section (raccordement nominal)

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm<sup>2</sup>  
rigide, 2 conducteurs de raccordement,  
max.

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm<sup>2</sup>  
souple avec embout DIN 46228/1, 2  
conducteurs de raccordement, max.

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm<sup>2</sup>  
souple, 2 conducteurs de raccordement,  
max.

Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm<sup>2</sup>  
rigide, 2 conducteurs de raccordement,  
min.

Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm<sup>2</sup>  
souple avec embout DIN 46228/1, 2  
conducteurs de raccordement, min.

Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm<sup>2</sup>  
souple, 2 conducteurs de raccordement,  
min.

## Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A3

Section de raccordement du conducteur, AWG 12  
AWG, max.

Sens de raccordement latéralement

Couple de serrage, max. 0.8 Nm

Couple de serrage, min. 0.4 Nm

Longueur de dénudage 10 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Nombre de raccordements 2

Plage de serrage, max. 4 mm<sup>2</sup>

Plage de serrage, min. 0.05 mm<sup>2</sup>

Vis de serrage M 2,5

Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm

Section de raccordement du conducteur, AWG 30  
AWG, min.

Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm<sup>2</sup>  
souple avec embout DIN 46228/4, max.

Section de raccordement du conducteur, 0.05 mm<sup>2</sup>  
souple avec embout DIN 46228/4, min.

Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm<sup>2</sup>  
souple avec embout DIN 46228/1, max.

Section de raccordement du conducteur, 0.05 mm<sup>2</sup>  
souple avec embout DIN 46228/1, min.

Section de raccordement du conducteur, 4 mm<sup>2</sup>  
souple, max.

Section de raccordement du conducteur, 0.05 mm<sup>2</sup>  
souple, min.

Section de raccordement, semi-rigide, 4 mm<sup>2</sup>  
max.

Section de raccordement, semi-rigide, 0.05 mm<sup>2</sup>  
min.

Embouts doubles, max. 1.5 mm<sup>2</sup>

Embouts doubles, min. 0.5 mm<sup>2</sup>

Cran de réglage du couple avec visseuse 1  
électrique du type DMS

Section de raccordement du conducteur, 4 mm<sup>2</sup>  
rigide, max.

Section de raccordement du conducteur, 0.05 mm<sup>2</sup>  
rigide, min.

Section de raccordement, souple, min. 0.05 mm<sup>2</sup>

Raccordement Type de raccordement

Raccordement à vis

## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Technical data

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


|  |  |                     |                      |
|--|--|---------------------|----------------------|
| Section pour le raccordement du conducteur | Type                                       | rigide, H05(07) V-U |                      |
|  | min.                                       | 0.5 mm <sup>2</sup> |                      |
|  | max.                                       | 4 mm <sup>2</sup>   |                      |
|  | nominal                                    | 2.5 mm <sup>2</sup> |                      |
| Embout                                     | Longueur de dénudage                       | min.                | 10 mm                |
|  |  | max.                | 10 mm                |
|  |  | nominal             | 10 mm                |
|  | Couple de serrage                          | min.                | 0.4 Nm               |
| Type de raccordement                       |  | max.                | 0.8 Nm               |
|  | Raccordement à vis                         |                     |                      |
|  | Section pour le raccordement du conducteur | Type                | semi-rigide, H07 V-R |
|  |  | min.                | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Embout                                     |  | max.                | 4 mm <sup>2</sup>    |
|  |  | nominal             | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
|  | Longueur de dénudage                       | min.                | 10 mm                |
|  |  | max.                | 10 mm                |
| Type de raccordement                       |  | nominal             | 10 mm                |
|  | Couple de serrage                          | min.                | 0.4 Nm               |
|  |  | max.                | 0.8 Nm               |
|  | Raccordement à vis                         |                     |                      |
| Section pour le raccordement du conducteur |  | Type                | souple, H05(07) V-K  |
|  |  | min.                | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|  |  | max.                | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
|  |  | nominal             | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Embout                                     | Longueur de dénudage                       | min.                | 10 mm                |
|  |  | max.                | 10 mm                |
|  |  | nominal             | 10 mm                |
|  | Couple de serrage                          | min.                | 0.4 Nm               |
|  |  | max.                | 0.8 Nm               |

**WDU 2.5 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | WQV 2.5/2                  | Version   |
| Référence  | <a href="#">1053660000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190031121              | de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7 mm           |
| Qté.       | 50 ST                      |   |
| Type       | WQV 2.5/3                  | Version   |
| Référence  | <a href="#">1053760000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190058999              | de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7 mm           |
| Qté.       | 50 ST                      |   |
| Type       | WQV 2.5/4                  | Version   |
| Référence  | <a href="#">1053860000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190049706              | de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7 mm           |
| Qté.       | 50 ST                      |   |
| Type       | WQV 2.5/10                 | Version   |
| Référence  | <a href="#">1054460000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 32 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190135089              | de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7 mm          |
| Qté.       | 20 ST                      |   |

## Flasques de fermeture et plaques de séparation



Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | WAP 2.5-10                 | Version   |
| Référence  | <a href="#">1050000000</a> | Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 56 |
| GTIN (EAN) | 4008190103149              | mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Non                   |
| Qté.       | 50 ST                      |   |
| Type       | WAP 2.5-10 BL              | Version   |
| Référence  | <a href="#">1050080000</a> | Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, bleu, Hauteur: 56 mm,    |
| GTIN (EAN) | 4008190136611              | Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Non                       |
| Qté.       | 50 ST                      |   |

## WDU 2.5 WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Version   |
| Référence  | <a href="#">1050100000</a> | Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Beige foncé,      |
| GTIN (EAN) | 4008190079901              | Hauteur: 56 mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid                           |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL    | Version   |
| Référence  | <a href="#">1050180000</a> | Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, bleu, Hauteur: 56 |
| GTIN (EAN) | 4008190013899              | mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid                                       |
| Qté.       | 20 ST                      |   |

## Équerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | WEW 35/2                   | Version   |
| Référence  | <a href="#">1061200000</a> | Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, HB, Wemid, Largeur: 8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              | 100 °C  |
| Qté.       | 50 ST                      |   |

## Adaptateur de test et prises de test



Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | WTA 2 WDU2.5-10            | Version   |
| Référence  | <a href="#">1632320000</a> | Adaptateur de test (bloc de jonction), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN) | 4008190257347              |   |
| Qté.       | 25 ST                      |   |
| Type       | WTA 2/ZA WDU2.5-10         | Version   |
| Référence  | <a href="#">1632330000</a> | Adaptateur de test (bloc de jonction), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN) | 4008190257330              |   |
| Qté.       | 25 ST                      |   |

## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Vierge



Le repérage de blocs de jonction WAD convient pour les bornes de la série W ainsi que les équerres de blocage WEW 35/2 et ZEW 35/2. Les repérages sont disponibles vierges, en impression spéciale ou en impression standard avec le symbole de la foudre. Les repères MultiCard de type WAD sont indiqués pour le marquage avec les imprimantes PrintJet CONNECT. Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | WAD 5 MC NE WS             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1112910000</a> | Repère de groupes, Protection, 33.3 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00  |
| GTIN (EAN) | 4032248891689              | WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, blanc                               |
| Qté.       | 48 ST                      |  |
| Type       | WAD 5 MC NE GE             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1112920000</a> | Repère de groupes, Protection, 33.3 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00  |
| GTIN (EAN) | 4032248891771              | WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, jaune                               |
| Qté.       | 48 ST                      |  |
| Type       | DEK 5/5 MC NE WS           | Version  |
| Référence  | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00          |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, blanc   |
| Qté.       | 1000 ST                    |  |
| Type       | WS 12/5 MC NE WS           | Version  |
| Référence  | <a href="#">1609860000</a> | WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203481              | Allen-Bradley, blanc   |
| Qté.       | 720 ST                     |  |

## Variantes porte-étiquettes SchT



Les supports de repérage de groupe SchT 5 S sont encliquetés directement sur les rails profilés TS 32 (G-rail) ou TS 35 (top-hat rail). Le repérage du bornier peut ainsi être réalisé indépendamment des bornes et du type de borne.

Les SchT 5 et SchT 5 S disposent de bandes de protection ESO 5 et STR 5.

Le SchT 7 est un support de repérage de groupe articulé pour les repères enfichables, qui offre un accès facile à la vis de fixation.

Le SchT 7 dispose de bandes de protection ESO 7, STR 7 ou DEK 5.

Les repères enfichables et les bandes de protection se trouvent dans les « Accessoires ».

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | SCHT 7                     | Version   |
| Référence  | <a href="#">0517960000</a> | SCHT, Terminal marker, 39.3 x 8 mm, Pas en mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742              | Weidmueller, blanc                                      |
| Qté.       | 20 ST                      |   |

## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Support de repères de groupe basculant ZGB



Le ZGB 15 est un support de repérage de groupe articulé. Le support de repérage peut accueillir les repères de blocs de jonction dekafix 5 et WS 12/5 ou le repère enfichable ESO 15.

Le ZGB 30 est un support de repérage de groupe articulé. Le support de repérage peut accueillir les repères de blocs de jonction dekafix 5 et WS 12/5 ou le repère enfichable ESO 7.

Les repères enfichables et les bandes de protection se trouvent dans les « Accessoires ».

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ZGB 15                     | Version  |
| Référence  | <a href="#">1636530000</a> | Repères de bornes, Terminal marker, 15 x 7 mm, Pas en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053              | Weidmüller, blanc  |
| Qté.       | 20 ST                      |  |
| Type       | ZGB 30                     | Version  |
| Référence  | <a href="#">1611930000</a> | Repères de bornes, Terminal marker, 32 x 7 mm, Pas en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251              | Weidmüller, blanc  |
| Qté.       | 20 ST                      |  |

## Étrier de serrage de blindage



Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

## Informations générales de commande

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type       | LS 2.8 WDU2.5-10           | Version                    |
| Référence  | <a href="#">1056400000</a> | Série W, Barre de blindage |
| GTIN (EAN) | 4008190036454              |                            |
| Qté.       | 100 ST                     |                            |

## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## DEK 5/5



## WS/ DEK

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l' excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

## Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Larges libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | DEK 5/5 MM WS              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2007110000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Weidmueller, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118391862              |  |
| Qté.       | 800 ST                     |  |

## Flasques de fermeture et plaques de séparation



Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | WTW EN                     | Version   |
| Référence  | <a href="#">1058800000</a> | Séparateur (bloc de jonction), Beige foncé, Hauteur: 86 mm, Largeur: 3 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              |   |
| Qté.       | 20 ST                      |   |

## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ZQV 2.5N/3 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527770000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,        |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm    |
| Qté.       | 60 ST                      |  |
| Type       | ZQV 2.5N/10                | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527690000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |  |
| Type       | ZQV 2.5N/10 BL             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527880000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,        |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |  |
| Type       | ZQV 2.5N/10 RD             | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108910000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,       |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |  |
| Type       | ZQV 2.5N/2                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527540000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm   |
| Qté.       | 60 ST                      |  |
| Type       | ZQV 2.5N/2 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527740000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,        |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm   |
| Qté.       | 60 ST                      |  |
| Type       | ZQV 2.5N/2 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108470000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,       |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm   |
| Qté.       | 60 ST                      |  |
| Type       | ZQV 2.5N/20                | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527720000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102 mm  |
| Qté.       | 20 ST                      |  |
| Type       | ZQV 2.5N/20 RD             | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108920000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,       |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102 mm  |
| Qté.       | 20 ST                      |  |
| Type       | ZQV 2.5N/20 BL             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527890000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,        |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102 mm  |
| Qté.       | 20 ST                      |  |

## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | ZQV 2.5N/3                 | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527570000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm   |
| Qté.       | 60 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/3 RD              | Version   |
| Référence  | <a href="#">2108690000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm   |
| Qté.       | 60 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/4                 | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527590000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm |
| Qté.       | 60 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/4 BL              | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527780000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,       |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm |
| Qté.       | 60 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/4 RD              | Version   |
| Référence  | <a href="#">2108700000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm |
| Qté.       | 60 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/5                 | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527620000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/5 BL              | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527790000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,       |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/5 RD              | Version   |
| Référence  | <a href="#">2108710000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/50                | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527730000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255 mm |
| Qté.       | 5 ST                       |   |
| Type       | ZQV 2.5N/50 BL             | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527920000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,       |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255 mm |
| Qté.       | 5 ST                       |   |
| Type       | ZQV 2.5N/50 RD             | Version   |
| Référence  | <a href="#">2109000000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255 mm |
| Qté.       | 5 ST                       |   |
| Type       | ZQV 2.5N/6                 | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527630000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |   |
| Type       | ZQV 2.5N/6 BL              | Version   |
| Référence  | <a href="#">1527820000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,       |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3 mm |
| Qté.       | 20 ST                      |   |

## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ZQV 2.5N/6 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108720000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3   |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/7                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527640000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,    |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4   |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/7 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527830000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4   |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/7 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108810000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4   |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/8                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527670000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,    |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5   |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/8 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527840000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5   |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/8 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108870000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5   |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/9                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527680000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,    |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6   |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/9 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527870000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,      |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6   |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | ZQV 2.5N/9 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108900000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,     |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6   |
| Qté.       | 20 ST                      | mm   |
| Type       | WQB B/10                   | Version  |
| Référence  | <a href="#">1579050000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, 24 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190094508              | de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.26 mm     |
| Qté.       | 20 ST                      |  |
| Type       | WQB B/2                    | Version  |
| Référence  | <a href="#">1579010000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, 24 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190021696              | de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 10.14 mm      |
| Qté.       | 50 ST                      |  |
| Type       | WQB B/24                   | Version  |
| Référence  | <a href="#">1579060000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, 24 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190188597              | de pôles: 24, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 123.22 mm    |
| Qté.       | 20 ST                      |  |

## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | WQB B/3                    | Version  |
| Référence  | <a href="#">1579020000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, 24 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190062392              | de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 15.28 mm      |
| Qté.       | 50 ST                      |  |
| Type       | WQB B/4                    | Version  |
| Référence  | <a href="#">1579030000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, 24 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190185046              | de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 20.42 mm      |
| Qté.       | 50 ST                      |  |
| Type       | WQB B/6                    | Version  |
| Référence  | <a href="#">1579040000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, 24 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190081041              | de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 30.7 mm       |
| Qté.       | 20 ST                      |  |

## Adaptateur de test et prises de test




Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

## Informations générales de commande

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Type       | STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ    | Version           |
| Référence  | <a href="#">0215700000</a> | Accessoires, Étui |
| GTIN (EAN) | 4008190184872              |                   |
| Qté.       | 50 ST                      |                   |

## Support de repère



Le support de repérage offre la possibilité de montage supplémentaire de repérages standard avec un pas de 5 ou 5,1 mm. Les supports coudés peuvent éventuellement être assemblés par encliquetage et pourraient être montés dans tous les canaux de repérage de standard des blocs de jonction modulaires Klippon®. Les types de repérage de montage se trouvent sous les accessoires respectifs du support de repère de désignation.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Type       | BZT 1 WS 10/5              | Version                        |
| Référence  | <a href="#">1805490000</a> | Accessoires, Support de repère |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                |
| Qté.       | 100 ST                     |                                |
| Type       | BZT 1 ZA WS 10/5           | Version                        |
| Référence  | <a href="#">1805520000</a> | Accessoires, Support de repère |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                |
| Qté.       | 100 ST                     |                                |

## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## WS 12/5



## WS/ DEK

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l' excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

## Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Larges libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | WS 12/5 MM WS              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2007190000</a> | WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Weidmueller, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118392036              |  |
| Qté.       | 800 ST                     |  |

## Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | WQV 16-2.5                 | Version   |
| Référence  | <a href="#">1063900000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 76 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190112158              | de pôles: 2, Pas en mm (P): 11.90, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm         |
| Qté.       | 10 ST                      |   |

## WDU 2.5 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Flasques de fermeture et plaques de séparation



Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | WAP 2.5-10/0.5MM           | Version   |
| Référence  | <a href="#">1966380000</a> | Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, Beige foncé, Hauteur: 54.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248688616              | mm, Largeur: 0.35 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui                    |
| Qté.       | 50 ST                      |   |

## Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | WQV 16N-2.5                | Version   |
| Référence  | <a href="#">1073100000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 76 A, Nombre |
| GTIN (EAN) | 4008190489847              | de pôles: 2, Pas en mm (P): 11.90, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm         |
| Qté.       | 10 ST                      |   |