

SAIH-5X0,34(PUR)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller offre une vaste gamme de câbles pour capteurs / actionneurs. Nous fournissons à la fois des câbles pour capteurs, des câbles de bus et de vanne de tailles et longueurs diverses. Si vous ne trouvez pas un produit spécifique ou un produit de la longueur désirée, n'hésitez pas à nous contacter.

Informations générales de commande

Version	Câble capteurs/actionneurs, Nombre de pôles : 5, Blindé: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence	1022960000
Type	SAIH-5X0,34(PUR)
GTIN (EAN)	4032248737567
Qté.	100 M

SAIH-5X0,34(PUR)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Diamètre

4.7 mm

Poids net

35.8 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0

EC003250

ETIM 10.0

EC003250

ECLASS 15.0

27-06-01-06

ETIM 9.0

EC003250

ECLASS 14.0

27-06-01-06

Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine noir (similaire à RAL 9005)

Utilisation sur chaîne porte-câbles Oui

Nombre de conducteurs 5

Halogène Non

Accélération 5 m/s²

Rayon de courbure, min., fixe 5 x diamètre du câble

Section max. du conducteur (Impression/en ligne) 0.34 mm²

Vitesse 5 m/s

Longueur de câble configurable Non

Résistant à l'hydrolyse et aux microbes Oui

Âme selon UL AWM 10493 (80 °C / 300 V)

Codage couleur brun, blanc, bleu, noir, gris

Plage de température, fixe -40...80 °C

Cycles de courbure à la torsion > 5 Mio.

Longueur de la courbure 1 m

Diamètre extérieur 5.3 mm ± 0.2 mm

Tenue aux huiles Yes

Section du conducteur 0.34 mm²

Blindé Non

Isolation PP

Rayon de courbure, mobile 10 x diamètre du câble

Cycles de courbure 12 millions

Résistance à la flamme In accordance with UL 1581 UL / CUL FT2, selon CEI 60332-2-2

Matériau de la gaine PUR

sans LABS Oui

Gaine selon UL AWM 20549 (80 °C / 300 V)

Résistance de soudage Non

Résistance à la torsion 180 °/m

Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) Non

Plage de température, en mouvement -25...80 °C

Nombre de pôles 5