

KLIPPON STB 2.1 MS HT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Idéalement conçu pour les industries de l'énergie, des processus et des transports, le boîtier Klippon® STB est le complément parfait de notre portefeuille de boîtiers Klippon®. Les boîtiers de cette série sont agréés selon des normes internationales telles que Lloyds Register et EN62208.

- Tôle d'acier 1.0330, électrolaquée en RAL 7032
 - Livré avec un joint standard résistant aux températures élevées - plage de température élargie de -60 °C à +120 °C
 - Agrément selon Lloyds Register
 - Options de fixation flexibles pour le rail profilé interne
 - Classe de protection IP66
 - L'état de fonctionnement sûr en continu du joint est garanti par protection du joint contre la compression
 - Écrou de mise à la terre soudé dans le couvercle et sur la partie inférieure du boîtier
 - Cordons de soudure coupés au laser pour une qualité améliorée
 - Les pieds de montage déjà soudés garantissent une installation optimale du boîtier
- Weidmüller est en mesure de fabriquer et fournir ce boîtier - suivant les spécifications du client - équipé de toutes les bornes et de tous les presse-étoupes nécessaires.

Informations générales de commande

Version	Klippon STB (Small Terminal Box), Boîtier vide, Coffret en tôle d'acier, Hauteur: 190 mm, Largeur: 150 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, Électrolaqué, gris gravier
Référence	1025010000
Type	KLIPPON STB 2.1 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745227
Qté.	1 Pièce

KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	90 mm	Profondeur (pouces)	3.5433 inch
Hauteur	190 mm	Hauteur (pouces)	7.4803 inch
Largeur	150 mm	Largeur (pouces)	5.9055 inch
Cote de fixation largeur	175 mm	Poids net	2020 g

Températures

Température de fonctionnement -60 °C... 120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Boîtier de mise à la terre

Section , max.	25 mm ²	Mise à la terre, boîtier, capot	boulon de mise à la terre en acier spécial M6 x 10 soudé
Mise à la terre, boîtier, extérieur	Tige en acier inox soudée M6 x 16	Mise à la terre, boîtier, intérieur	Tige en acier inox soudée M6 x 16

Caractéristiques générales

Epaisseur du matériau du couvercle	1.5 mm	Epaisseur du matériau du coffret	1.5 mm
Température de fonctionnement , max.	120 °C	Température de fonctionnement , min.	-60 °C
Fixation du couvercle	Vis hexagonale M5 avec une fente et 10 mm de cote sur plat	Normes	DIN 4102-12
Surface	Électrolaqué	Tenue aux chocs	10 J version standard
Degré de protection	IP66	Matériau de base	Tôle d'acier
Matériau du joint	Silicone	Fixation de montage	Barre TAS 20 sur le fond du coffret
Fixation du coffret	Pieds de montage soudés avec orifices à 8 mm	Classe de protection (UL)	Type 4, Type 4X
Nombre de vis de couvercle	4	Largeur de l'orifice d'accès	130 mm
Plaque de presse-étoupes	Non	Charge utile max.	19.95 kg
Couvercle	Oui	Hauteur de l'orifice d'accès	172 mm
Domaines d'utilisation :	Transports, Construction navale, Industrie des processus, Industrie du conditionnement		

KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Equipement vertical

Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical) 1x15Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical) 1x30Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical) 1x20Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical) 1x13Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical) 1x25

Numéros de certificat du boîtier

Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD) DE PS2620 160412 002ISS02

Conditions d'homologation LR

Numéro de certificat (LLOYDSREG) LR23307703TA

Presse-étoupes droite

M25 3

M40 2

M32 3

M12 18

M16 10

M50 1

M20 10

Presse-étoupes gauche

M12 15

M16 10

M25 3

M40 2

M50 1

M32 3

M20 8

Presse-étoupes haut / bas

M20 8

M40 2

M25 3

M16 10

M12 15

M32 3

M50 1

Note importante

Informations sur le produit

The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")

KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

Dessin coté

