

KLIPPON STB 6 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Abbildung ähnlich

Idéalement conçu pour les industries de l'énergie, des processus et des transports, le boîtier Klippon® STB est le complément parfait de notre portefeuille de boîtiers Klippon®. Les boîtiers de cette série sont agréés selon des normes internationales telles que Lloyds Register et EN62208.

- Tôle d'acier 1.0330, électrolaquée en RAL 7032
- Livré avec un joint standard résistant aux températures élevées - plage de température élargie de -60 °C à +120 °C
- Agrément selon Lloyds Register
- Options de fixation flexibles pour le rail profilé interne
- Classe de protection IP66
- L'état de fonctionnement sûr en continu du joint est garanti par protection du joint contre la compression
- Écrou de mise à la terre soudé dans le couvercle et sur la partie inférieure du boîtier
- Cordons de soudure coupés au laser pour une qualité améliorée
- Les pieds de montage déjà soudés garantissent une installation optimale du boîtier Weidmüller est en mesure de fabriquer et fournir ce boîtier - suivant les spécifications du client - équipé de toutes les bornes et de tous les presse-étoupes nécessaires.

Informations générales de commande

Version	Klippon STB (Small Terminal Box), Boîtier vide, Coffret en tôle d'acier, Hauteur: 250 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 130 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, Électrolaqué, gris gravier
Référence	1025050000
Type	KLIPPON STB 6 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745265
Qté.	1 Pièce

KLIPPON STB 6 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	130 mm	Profondeur (pouces)	5.1181 inch
Hauteur	250 mm	Hauteur (pouces)	9.8425 inch
Largeur	400 mm	Largeur (pouces)	15.748 inch
Cote de fixation hauteur	150 mm	Cote de fixation largeur	425 mm
Poids net	5225 g		

Températures

Température de fonctionnement -60 °C...120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Boîtier de mise à la terre

Section , max.	25 mm ²	Mise à la terre, boîtier, capot	boulon de mise à la terre en acier spécial M6 x 10 soudé
Mise à la terre, boîtier, extérieur	Tige en acier inox soudée M6 x 16	Mise à la terre, boîtier, intérieur	Tige en acier inox soudée M6 x 16

Caractéristiques générales

Epaisseur du matériau du couvercle	1.5 mm	Epaisseur du matériau du coffret	1.5 mm
Température de fonctionnement , max.	120 °C	Température de fonctionnement , min.	-60 °C
Fixation du couvercle	Vis hexagonale M5 avec une fente et 10 mm de cote sur plat	Normes	DIN 4102-12
Surface	Électrolaqué	Tenue aux chocs	10 J version standard
Degré de protection	IP66	Matériau de base	Tôle d'acier
Matériau du joint	Silicone	Fixation de montage	Barre TAS 20 sur le fond du coffret
Fixation du coffret	Pieds de montage soudés avec orifices à 8 mm	Classe de protection (UL)	Type 4, Type 4X
Nombre de vis de couvercle	4	Largeur de l'orifice d'accès	382 mm
Plaque de presse-étoupes	Non	Charge utile max.	70 kg
Couvercle	Oui	Hauteur de l'orifice d'accès	230 mm
Domaines d'utilisation :	Transports, Construction navale, Industrie des		

KLIPPON STB 6 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

processus, Industrie du
conditionnement

Équipement horizontal

Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal) 2x37

Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal) 2x72

Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal) 2x46

Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal) 2x30

Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal) 2x60

Équipement vertical

Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical) 3x22

Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical) 3x42

Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical) 3x27

Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical) 3x18

Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical) 3x35

Numéros de certificat du boîtier

Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD) DE PS2620 160412 002ISS02

Conditions d'homologation LR

Numéro de certificat (LLOYDSREG) LR23307703TA

Presse-étoupes droite

M25 10

M16 21

M50 2

M20 18

M63 2

M40 3

M32 8

M12 36

Presse-étoupes gauche

M63 2

M50 4

M32 10

M20 30

M12 64

M16 33

M25 16

M40 6

Presse-étoupes haut / bas

M20 30

M63 2

M32 10

M50 4

M12 64

M40 6

M25 16

M16 33

Note importante

Informations sur le produit The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")

Dessin coté

