

WFF 120 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



L'alimentation en énergie, signaux et données est une exigence classique en ingénierie électrique et en réalisation d'armoires. Le matériau isolant, la technique de raccordement et la conception des blocs de jonction sont les caractéristiques distinctives. Un bloc de jonction traversant est adapté pour relier et/ou raccorder un ou plusieurs conducteurs. Ils peuvent avoir un ou plusieurs niveaux de raccordement qui ont le même potentiel ou qui sont isolés les uns par rapport aux autres.

Informations générales de commande

Version	Blocs de jonction à tige, Borne traversante, Section nominale: 120 mm², Raccordement à tige, Montage direct, TS 35
Référence	1049240000
Type	WFF 120 NFF
GTIN (EAN)	4050118255140
Qté.	4 Pièce

WFF 120 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	72.5 mm	Profondeur (pouces)	2.8543 inch
Hauteur	132 mm	Hauteur (pouces)	5.1968 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1.6535 inch
Poids net	264.8 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...75 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert	fermé	Instruction de montage	Montage direct, TS 35
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire	Non	Nombre de polarités	1
Nombre d'étages	1	Nombre de points de contact par étage	2
Etages internes pontés	Non	Raccordement PE	Non
Barrette de liaison équipée	TS 35		

Caractéristiques nominales

Section nominale	120 mm ²	Tension nominale	500 V
Tension nominale DC	500 V	Courant nominal	269 A
Courant avec conducteur max.	269 A	Normes	IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	0.12 mΩ	Tension de choc nominale	8 kV

WFF 120 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Puissance dissipée conformément à CEI 8.61 W
60947-7-x

Généralités

Section de raccordement du conducteur, kcmil 250 AWG, max.	Instruction de montage	Montage direct, TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG 8 AWG, min.	Normes	IEC 60947-7-1
Barrette de liaison équipée	TS 35	

Raccordement (raccordement nominal)

Cosse DIN 46 234	6...150 mm ²	Cosse DIN 46 235	16...150 mm ²
Section de raccordement du conducteur, kcmil 250 AWG, max.		Sens de raccordement	latéralement
Couple de serrage, max.	36 Nm	Couple de serrage, min.	30 Nm
Type de raccordement	Raccordement à tige	Nombre de raccordements	2
Plage de serrage, max.	150 mm ²	Plage de serrage, min.	6 mm ²
Sections de raccordement, raccordement à tige, max.	150.00 mm ²	Sections de raccordement, raccordement à tige, min.	6 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG 8 AWG, min.		Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, min.	
Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, min.		Section de raccordement du conducteur, 150 mm ² souple, max.	
Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² souple, min.		Section de raccordement, semi-rigide, max.	150 mm ²
Section de raccordement, semi-rigide, min.	6 mm ²	Taille de la tige pour raccordement à plage	M 10
Section de raccordement du conducteur, 150 mm ² rigide, max.		Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² rigide, min.	
Section de raccordement, souple, min.	6 mm ²	2 x cosse DIN 46 235	16...120 mm ²
2 x cosse DIN 46 234	6...120 mm ²		

Dessins

