


SCDV 3.81/06/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Connecteur mâle double étage SCDV pour le procédé de soudage à la vague.

- Utilisation de deux interfaces sur la même surface et en une seule opération.
- Orientation de sortie : 180° (debout)
- Raccordements à deux niveaux déplacés et pour un accès libre à chaque rangée.
- Espace pour étiquetage et codage.
- Emballage en carton.

Le layout des connecteurs enfichables à pas de 3,81 mm (0.15 pouces) de Weidmüller est compatible avec les connecteurs enfichables courants et laisse une place pour l'impression et le codage.

Informations générales de commande

| | |
|--------------------|--|
| Version | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Bride, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte |
| Référence | 1034990000 |
| Type | SCDV 3.81/06/180F 3.2SN OR BX |
| GTIN (EAN) | 4032248763771 |
| Qté. | 50 Pièce |
| Indices de produit | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 11 A |
| Emballage | Boîte |

SCDV 3.81/06/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 22.7 mm | Profondeur (pouces) | 0.8937 inch |
| Hauteur | 25.1 mm | Hauteur (pouces) | 0.9882 inch |
| Hauteur version la plus basse | 21.9 mm | Largeur | 21.82 mm |
| Largeur (pouces) | 0.8591 inch | Poids net | 5.92 g |

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | bf6d7a85-f544-4ef5-9f0d-e42877c7f5e6 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ETIM 10.0 | EC002637 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 | | |

Caractéristiques du système

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Famille de produits | OMNIMATE Signal - série BC/SC 3.81 | | |
| Type de raccordement | Raccordement sur platine | | |
| Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT | | |
| Pas en mm (P) | 3.81 mm | | |
| Pas en pouces (P) | 0.150 " | | |
| Angle de sortie | 180° | | |
| Nombre de pôles | 6 | | |
| Nombre de picots par pôle | 1 | | |
| Longueur du picot à souder (l) | 3.2 mm | | |
| Tolérance sur la longueur du picot à souder | +0,02 / -0,2 mm | | |
| Dimensions du picot à souder | d = 1,0 mm, octogonal | | |
| Dimension du picot à souder = tolérance 0 / -0,03 mm | | | |
| d | | | |
| Diamètre du trou d'implantation (D) | 1.2 mm | | |
| Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm | | |
| L1 en mm | 7.62 mm | | |
| L1 en pouce | 0.300 " | | |
| Nombre de séries | 2 | | |
| Nombre de pôles | 2 | | |
| Protection au toucher selon DIN VDE 57 protection doigt non enfiché/ protection appui de la main enfiché 106 | | | |
| Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché | | |
| Résistance de passage | ≤5 mΩ | | |
| Codable | Oui | | |
| Force d'enfichage/pôle, max. | 7.5 N | | |
| Force d'extraction/pôle, max. | 5.5 N | | |
| Couple de serrage | Type de couple | Vis de fixation, Circuit imprimé | |
| | Informations d'utilisation | Couple de serrage | min. 0.1 Nm |

SCDV 3.81/06/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|
| | Vis recommandée | max. | 0.15 Nm |
| | | Numéro de pièce | PTSC KA 2.2X4.5 WN1412 |

Données des matériaux

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Matériau isolant | PA GF |
| Tableau des couleurs (similaire) | RAL 2000 |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 550 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Surface du contact | étamé |
| Température de stockage, max. | 70 °C |
| Température de fonctionnement , max. | 120 °C |
| Plage de température montage, max. | 120 °C |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Couleur | Orange |
| Groupe de matériaux isolants | II |
| Moisture Level (MSL) | |
| Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
| Température de stockage, min. | -40 °C |
| Température de fonctionnement , min. | -50 °C |
| Plage de température montage, min. | -25 °C |

Données nominales selon CEI

| | |
|---|------------------------|
| testé selon la norme | IEC 60664-1, IEC 61984 |
| Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 17 A |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 160 V |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 2.5 kV |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 2.5 kV |

| | |
|---|-----------------|
| Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 17.5 A |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 320 V |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 160 V |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 2.5 kV |
| Tenue aux courants de faible durée | 3 x 1s mit 76 A |

Données nominales selon CSA

| | |
|---|-------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 300 V |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / 11 A CSA) | 10 A |

| | |
|---|-------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V |
| Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) | 10 A |

Données nominales selon UL 1059

| | |
|---|-------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / 11 A UL 1059) | 10 A |

| | |
|---|-------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V |
| Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 10 A |

Emballage

| | |
|-------------|-----------|
| Emballage | Boîte |
| Largeur VPE | 131.00 mm |

| | |
|--------------|-----------|
| Longueur VPE | 242.00 mm |
| Hauteur VPE | 28.00 mm |

Note importante

| | |
|----------------|--|
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
| Remarques | <ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • P on drawing = pitch |

SCDV 3.81/06/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Technical data

- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

SCDV 3.81/06/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Illustration du produit****Dimensional drawing**

SCDV 3.81/06/180F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Eléments de codage



Il ne faut assembler que ce qui se ressemble : le raccordement correct au bon endroit.
Les éléments de codage et les dispositifs de verrouillage assignent clairement les éléments de connexion pendant le processus de fabrication et le fonctionnement. Les éléments de codage et les dispositifs de verrouillage sont insérés avant assemblage ou pendant la phase de confection de câbles. L'alternative de Weidmüller : effectuer une configuration en ligne à l'aide du configurateur de variantes, et se faire livrer les éléments précodés prêts à l'emploi.
Aucune erreur d'équipement du circuit imprimé ou de connexion des éléments de raccordement n'est plus possible.
L'avantage : pas de recherche d'erreurs lors de la fabrication et pas d'erreurs de commande de la part de l'utilisateur.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SC-SMT 3.81 KO GY BX | Version |
| Référence | 1968900000 | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Élément de codage, |
| GTIN (EAN) | 4032248772865 | gris, Nombre de pôles: 6 |
| Qté. | 100 ST | |