


TNHE WSI6 60-150V DC/AC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Le support fusible SIHA permet de transformer en un tour de main un bloc de jonction sectionnable en bloc de jonction à fusible : il suffit simplement de remplacer le levier de sectionnement par une fiche fusible.

Informations générales de commande

Version	Série W, Levier de sectionnement
Référence	1035500000
Type	TNHE WSI6 60-150V DC/AC
GTIN (EAN)	4008190205539
Qté.	50 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-12-31T00:00:00+01:00

TNHE WSI6 60-150V DC/AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	28.8 mm	Profondeur (pouces)	1.1339 inch
Hauteur	50.15 mm	Hauteur (pouces)	1.9744 inch
Largeur	6.95 mm	Largeur (pouces)	0.2736 inch
Poids net	5.66 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...75 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7cl
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	monté	Instruction de montage	Montage direct
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'infiammabilità selon UL 94	V-0		

Caractéristiques nominales

Courant nominal	0 A
-----------------	-----

Dimensions

Pas en mm (P)	7.80 mm
---------------	---------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Drawings

