

## VH 12.4/4/2.8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

### Informations générales de commande

Version	Douille prolongatrice (bloc de jonction), Vissé, Largeur: 4 mm, Hauteur: 4 mm, Profondeur: 12.2 mm, Nombre de pôles: 1, Cu Zn
Référence	<a href="#">1056500000</a>
Type	VH 12.4/4/2.8
GTIN (EAN)	4008190162771
Qté.	50 Pièce

**VH 12.4/4/2.8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	12.2 mm	Profondeur (pouces)	0.4803 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0.1575 inch
Largeur	4 mm	Largeur (pouces)	0.1575 inch
Diamètre	4 mm	Poids net	0.68 g

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
-------------------------	----------------	----------------------	---------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Autres caractéristiques techniques**

Type de fixation	Vissé
------------------	-------

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de base	Cu Zn	Couleur	gris argent
------------------	-------	---------	-------------

**Caractéristiques du système**

Version	pour connexions transversales ouvertes
---------	--

**Dimensions**

Diamètre	4 mm
----------	------

**Généralités**

Nombre de pôles	1
-----------------	---