


IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert
RJ45

Informations générales de commande

Version	Bride RJ45, IP67, Variante 14 métal, Module RJ45 IDC, Embase à verrouillage central avec adaptateur RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	1058270000
Type	IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248799367
Qté.	10 Pièce

IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Poids net	80.5 g
-----------	--------

Températures

Température de stockage	-10 °C...25 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Variante 14 métal, Module RJ45 IDC, Embase à verrouillage central avec adaptateur RJ45	Circuit	TIA-568A
Matériau du joint	NBR	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Diamètre de l#92isolation, max.	1.6 mm	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact	Or sur nickel	Diamètre de la gaine, min.	5 mm
Diamètre de la gaine, max.	10 mm	Type de montage	Presse-étoupe central
Blindage	Boîtier complet 360°	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	---	--------------------------	---------

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	selon IEEE 802.3bt		

Dessins

Découpe de montage

