

**THM MT30X 15/9 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Les étiquettes THM offrent une qualité d'impression éclatante grâce à la technologie de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent chaque processus de repérage.

- Étiquettes de haute qualité en polyester de différentes couleurs ou étiquettes en papier de faible coût sont disponibles
- Positionnement automatique des étiquettes dans l'imprimante pour un centrage parfait de chaque étiquette.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Version    | THM, Repérage d'équipements et appareillages, 9 x 15 mm, jaune |
| Référence  | <a href="#">1058740000</a>                                     |
| Type       | THM MT30X 15/9 GE                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248800452                                                  |
| Qté.       | 1 Pièce                                                        |

## Caractéristiques techniques

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.08 mm | Profondeur (pouces) | 0.0031 inch |
| Hauteur    | 9 mm    | Hauteur (pouces)    | 0.3543 inch |
| Largeur    | 15 mm   | Largeur (pouces)    | 0.5906 inch |
| Poids net  | 292 g   |                     |             |

### Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...150 °C |
|------------------------------------|--------------|

### Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

### Caractéristiques générales

|                                           |                                                                    |                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Adhésif                                   | Acrylate                                                           |                      |
| Procédé d'impression                      | Transfert thermique                                                |                      |
| Version                                   | autoadhésif, sans halogène                                         |                      |
| Largeur                                   | 15 mm                                                              |                      |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-0                                                                |                      |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 150 °C                                                             |                      |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -40 °C                                                             |                      |
| Couleur                                   | jaune                                                              |                      |
| Halogène                                  | Non                                                                |                      |
| Matériau de base                          | Polyester                                                          |                      |
| Caractères imprimés                       | sans                                                               |                      |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement                                            | Rouleau d'étiquettes |
| imprimante compatible                     | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                      |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 Label reel = Device markers                                      |                      |
| plage de température d'utilisation        | -40...150 °C                                                       |                      |
| Nombre par rouleau                        | 10000                                                              |                      |

### Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

Dessins

