



Prise de raccordement, version FreeCon pour connecteurs débrochables PushPull Var.14 selon CEI 61076-3-117 en métal avec hybride 10 pôles Utilisation

Informations générales de commande

Version	Prise de raccordement, FreeCon, Hybride, Module, IP65
Référence	1068850000
Type	IE-CD-V14MHYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248823925
Qté.	1 Pièce

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Profondeur	100 mm	Profondeur (pouces)	3.937 inch
Hauteur	52 mm	Hauteur (pouces)	2.0472 inch
Largeur	41 mm	Largeur (pouces)	1.6142 inch
Poids net	372 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...75 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Classifications

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	argent
Matériau de base du boîtier	Profil en aluminium, Protection : zinc coulé en matrice, peint	Type de montage	2 vis, pour liaisons volantes, Montage par vis
Degré de protection	IP65		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	--------------------------	---------

Caractéristiques techniques connecteur hybride

Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm ² souple, max. (connecteur hybride)	Surface de contact (connecteur hybride) Or sur nickel
Diamètre de la gaine, max. (connecteur hybride) 10 mm	Cycles d'enfichage (connecteur hybride) 500

IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Matériau de base du boîtier (connecteur Zinc injecté (bride), PA 66 hybride)

Blindage (connecteur hybride) 360° mise en contact du blindage

Tension nominale (DIN EN 61984) (connecteur hybride) 24 V

Section de raccordement du conducteur, AWG 27 souple, min. (AWG) (connecteur hybride)

Résistance de contact (connecteur hybride) $\leq 10 \text{ m}\Omega$

Degré de protection (connecteur hybride) IP65

Courant nominal (connecteur hybride) 3 A par contact

Section de raccordement du conducteur, AWG 20 souple, max. (AWG) (connecteur hybride)

Matériau du joint (connecteur hybride) NBR

Diamètre de la gaine, min. (connecteur hybride) 5 mm


Matériau des contacts (connecteur hybride) Alliage de cuivre

Section de raccordement du conducteur, 0.08 mm² souple, min. (connecteur hybride)

Nombre de pôles 10


Dessins

Dessin coté




Bottom view

Dessin coté




Bottom view with mounting foot

Dessin coté



Front view

Dessin coté



Side view