Fiche de données

Q 2 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 24 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 4 mm
Référence	1071500000
Type	Q 2 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424930
Qté.	50 Pièce

Fiche de données

Q 2 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	9.5 mm	Profondeur (pouces)	0.374 inch
Hauteur	10.1 mm	Hauteur (pouces)	0.3976 inch
Largeur	4 mm	Largeur (pouces)	0.1575 inch
Poids net	1.64 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Passage, Montage direct
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Cuivre étamé	Couleur	jaune

Caractéristiques du système

Version	pour bornes

Caractéristiques nominales

Courant nominal	24 A

Dimensions

Pas en mm (P)	6.10 mm

Généralités

Nombre de pôles	2	Instruction de montage	Passage, Montage direct