

EW 15/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Version	Équerre de blocage, Beige foncé, TS 15, HB, Plastique, Largeur: 8 mm, 100 °C
Référence	1071900000
Type	EW 15/2
GTIN (EAN)	4008190462949
Qté.	50 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-12-31T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	EW 15

EW 15/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1.063 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0.315 inch
Poids net	5.2 g		

Températures

Température ambiante	-50 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids	
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0,189 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

Autres caractéristiques techniques

Type de montage	Montage direct	Verrouillage	vissable
-----------------	----------------	--------------	----------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Plastique	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		

Caractéristiques du système

Version	pour bornes	Barrette de liaison équipée	TS 15
---------	-------------	-----------------------------	-------

Dimensions

Décalage TS 15	13.5 mm
----------------	---------

Généralités

Barrette de liaison équipée	TS 15
-----------------------------	-------

Raccordement (raccordement nominal)

Couple de serrage, min.	0.5 Nm	Dimension de la lame	0,6 x 3,5 mm
-------------------------	--------	----------------------	--------------