

## SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

### Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, M8 thread, Mâle, droit, Filetage de montage: M8, Nombre de pôles: 4, Longueurs de câbles / brins: 0.5 m
Référence	<a href="#">1078720000</a>
Type	SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248840618
Qté.	1 Pièce

## SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Poids net	12 g
-----------	------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Classifications

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

## Caractéristiques techniques câble

Section du conducteur	0.25 mm <sup>2</sup>	Longueurs de câbles / brins	0.5 m
Codage couleur	brun, blanc, bleu, noir	Nombre de pôles	4

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	4	Codage	aucune
Surface du contact	doré	Type de raccordement	Mâle
Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé	Tension nominale	30 V
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP67, Vissé
Cycles d'enfichage	≥ 100	Presse-étoupe	M 8
Plage de températures du coffret	-30...+90 °C		

## Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-104
---------------------	-----------------

## Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Codage	aucune
Filetage du raccordement	M8 thread	Surface du contact	doré
Section du conducteur	0.25 mm <sup>2</sup>	Type de raccordement	Mâle
Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé	Tension nominale	30 V
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP67, Vissé
Cycles d'enfichage	≥ 100	Presse-étoupe	M 8
Matériau de base	PVC	Tension nominale	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)
Raccordement 1	M8	Raccordement 2	Flying wires
Longueurs de câbles / brins	0.5 m	Filetage de montage	M8
Plage de températures du coffret	-30...+90 °C	Diamètre extérieur du conducteur	-


## SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## Dessins

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Schéma



### Schéma des pôles



### Découpe de montage

