
# Fiche de données

## WAH 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



106446 WAH 35

Nos systèmes de protection tactile assurent une plus grande sécurité dans votre armoire de distribution. Ils assurent une protection contre les chocs électriques causés par un contact accidentel avec des pièces sous tension dues à un fonctionnement ou à des défauts.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Blocs de jonction à tige, Capot de protection, beige, 26 mm |
| Référence | 1064460000 |
| Type | WAH 35 |
| GTIN (EAN) | 4008190176587 |
| Qté. | 20 Pièce |

# Fiche de données

## WAH 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 22.6 mm | Profondeur (pouces) | 0.8898 inch |
| Hauteur | 63.5 mm | Hauteur (pouces) | 2.5 inch |
| Largeur | 26 mm | Largeur (pouces) | 1.0236 inch |
| Poids net | 4.9 g | | |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -50 °C...55 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | | |
|---|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte | 0.068 kg CO2 eq. |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

### Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de fixation | monté | Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non |

### Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau de base | Polyamide 66 | Couleur | beige |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | | |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Pas en mm (P) | 27.00 mm |