

IE-PI-HYB-10P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

Informations générales de commande

Version	Insert, Pour insert connecteur, Hybride
Référence	1068990000
Type	IE-PI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823963
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

UL File Number Search	Site Web UL
-----------------------	-----------------------------

N° de certificat (cULus)	E316369
--------------------------	---------

Dimensions et poids

Poids net	13.2 g
-----------	--------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------	-------------------------------	----------------

Température de pose	
---------------------	--

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
---------------------------	----------

REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
------------	---

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Section de raccordement du conducteur, AWG 20 souple, max. (AWG)	
---	--

Blindage	Boîtier complet 360°
----------	----------------------

Diamètre de l#92isolation, max.	2.2 mm
---------------------------------	--------

Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
-----------	-----------------------

Section de raccordement du conducteur, 0.08 mm ² souple, min.	
---	--

Cycles d'enchâssage	500
---------------------	-----

Raccordement 2	Sertissage
----------------	------------

Section de raccordement du conducteur, AWG 27 souple, min. (AWG)	
---	--

Matériau de base du boîtier	Argentan, PA 66
-----------------------------	-----------------

Diamètre de l#92isolation, min.	1 mm
---------------------------------	------

Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm ² souple, max.	
---	--

Degré de protection	IP67 avec boîtier
---------------------	-------------------

Raccordement 1	Hybride (Q10)
----------------	---------------

Normes générales

N° de certificat (cULus)	E316369
--------------------------	---------

Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 5 mΩ
-----------------------	--------

Tension nominale	24 V
------------------	------

Résistance de passage	<10 mΩ
-----------------------	--------

Courant nominal	3 A par contact
-----------------	-----------------

Note importante

Informations sur le produit	Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14
-----------------------------	---

Dessins

Dessin coté

