

IE-BI-HYB-10P



Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

Informations générales de commande

Version	Insert d'embase, Pour insert d'embase, Hybride
Référence	1069010000
Type	IE-BI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823970
Qté.	10 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Poids net 30.6 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Section de raccordement du conducteur, AWG 20
souple, max. (AWG)

Blindage Boîtier complet 360°

Diamètre de l#92isolation, max. 2.2 mm

Catégorie Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Section de raccordement du conducteur, 0.08 mm²
souple, min.

Cycles d'enchâssage 500

Raccordement 2 Sertissage

Section de raccordement du conducteur, AWG 27
souple, min. (AWG)Matériau de base du boîtier Zinc injecté sous pression,
Argentan, PA 66Diamètre de l#92isolation, min. 1 mm
Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm²
souple, max.

Degré de protection IP67 avec boîtier

Raccordement 1 Hybride (Q10)

Normes générales

N° de certificat (cULus) E316369

Propriétés électriques

Résistance de contact ≤ 10 mΩ

Tension nominale 24 V

Résistance de passage <10 mΩ

Courant nominal 3 A par contact

Note importante

Informations sur le produit Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

Dessins

Dessin coté

