

## Q 10 WDL2.5S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, jaune, 24 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 4 mm |
| Référence  | <a href="#">1071800000</a>   |
| Type       | Q 10 WDL2.5S   |
| GTIN (EAN) | 4008 190424893   |
| Qté.       | 20 Pièce   |

## Q 10 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 9.5 mm  | Profondeur (pouces) | 0.374 inch  |
| Hauteur    | 58.9 mm | Hauteur (pouces)    | 2.3189 inch |
| Largeur    | 4 mm    | Largeur (pouces)    | 0.1575 inch |
| Poids net  | 7.7 g   |                     |             |

## Températures

|                         |                |                      |               |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -5 °C...40 °C |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|  |       |                        |                         |
|--|-------|------------------------|-------------------------|
| Type de fixation                       | Vissé | Instruction de montage | Passage, Montage direct |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non   |                        |                         |

## Caractéristiques des matériaux

|                  |              |         |       |
|------------------|--------------|---------|-------|
| Matériau de base | Cuivre étamé | Couleur | jaune |
|------------------|--------------|---------|-------|

## Caractéristiques du système

|         |             |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

## Caractéristiques nominales

|                  |       |                 |      |
|------------------|-------|-----------------|------|
| Tension nominale | 400 V | Courant nominal | 24 A |
|------------------|-------|-----------------|------|

## Dimensions

|               |         |
|---------------|---------|
| Pas en mm (P) | 6.10 mm |
|---------------|---------|

## Généralités

|                 |    |                        |                         |
|-----------------|----|------------------------|-------------------------|
| Nombre de pôles | 10 | Instruction de montage | Passage, Montage direct |
|-----------------|----|------------------------|-------------------------|