

RS 30 230VAC BL/SL 1U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Figure similaire

**Informations générales de commande**

Version	RS-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi 0,15 flash or, Tension nominale: 230 V AC +5 % / -15 %, Courant permanent: 3 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
Référence	1100860000
Type	RS 30 230VAC BL/SL 1U
GTIN (EAN)	4008190029814
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2017-12-15T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	TRS 230VAC RC 1CO

RS 30 230VAC BL/SL 1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	56 mm	Profondeur (pouces)	2.2047 inch
Hauteur	74 mm	Hauteur (pouces)	2.9134 inch
Largeur	11.2 mm	Largeur (pouces)	0.4409 inch
Poids net	36.1 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...60 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...40
Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Classifications

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Côté commande

Tension nominale	230 V AC +5 % / -15 %	Courant nominal AC	3.2 mA
Puissance nominale	0,8 VA	Indicateur d'état	Non

Côté charge

Tension de commutation nominale	250 V AC	Fréquence de commutation max. à charge nominale	0.1 Hz
Tension de commutation AC, max.	250 V	Courant à la mise sous tension	8 A
Puissance de commutation AC (résistif), max.	2000 VA	Retard à la mise s. tension	≤ 10 ms
Retard à la coupure	≤ 9 ms	Type de contact	1 CO contact (AgNi 0.15 gold flashed)
Durée de vie électrique bobine DC	> 5x105 manœuvres	Durée de vie mécanique	20 x 106 manœuvres
Puissance min. de commutation	250 mW		

Caractéristiques générales

Version	relais soudé	Barrette de liaison équipée	TS 32, TS 35
Levier de forçage disponible	Non	Indicateur de position du commutateur mécanique	Non
Couleur	Orange		

RS 30 230VAC BL/SL 1U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Coordination de l'isolation**

Tension nominale	250 V	Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	III	Ligne de fuite et distance d'isolement entrée - sortie	> 3 mm
Tension de tenue au choc	4 kV	Degré de protection	IP20

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé	Longueur de dénudage, raccordement nominal	8 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal	2.5 mm ²	Plage de serrage, min.	0.5 mm ²
Plage de serrage, max.	4 mm ²		