

**SAIL-M12GM8W-4L5.0UGE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les câbles capteurs externes / actionneurs sont utilisés pour câbler capteurs et actionneurs ainsi que pour transmettre des données ou du courant dans de nombreuses applications. Le câble surmoulé offre dès départ usine un raccordement sûr et testé du connecteur débrochable. Ici, les câbles peuvent être exposés à un large panel de conditions, comme humidité, poussière, chaleur, froid, chocs ou vibrations.

Nos développeurs ont pris en compte spécialement ce problème et conçu une offre diversifiée de câbles capteurs externes / actionneurs M8 et M12, de sorte que vous êtes obligés de trouver la solution répondant à vos besoins pour votre application.

S'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver ou si vous estimez avoir besoin d'explications, alors contactez-nous !

**Informations générales de commande**

|                           |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                   | Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M8, Nombre de pôles : 4, 5 m, mâle, droit - douille enfichable, 90°, Blindé: Non, LED: Oui, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
| Référence                 | <a href="#">1093130500</a>                                                                                                                                                                    |
| Type                      | SAIL-M12GM8W-4L5.0UGE                                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)                | 4032248865079                                                                                                                                                                                 |
| Qté.                      | 1 Pièce                                                                                                                                                                                       |
| Statut de livraison       | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.                                                                                                                                               |
| Dernière date de commande | 2026-12-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                                     |

**SAIL-M12GM8W-4L5.0UGE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Dimensions et poids**

Poids net 126.72 g

**Conformité environnementale du produit**

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c, 7cl                              |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

**Caractéristiques techniques câble**

|                                 |                                                             |                                               |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Longueur du câble               | 5 m                                                         | Couleur de la gaine                           | jaune                  |
| Tenue aux huiles                | Conforme à la norme CEI 60811:404                           | Utilisation sur chaîne porte-câbles           | Oui                    |
| Section du conducteur           | 0.25 mm <sup>2</sup>                                        | Blindé                                        | Non                    |
| Halogène                        | Non                                                         | Isolation                                     | PP                     |
| Accélération                    | 5 m/s <sup>2</sup>                                          | Rayon de courbure, mobile                     | 10 x diamètre du câble |
| Rayon de courbure, min., fixe   | 5 x diamètre du câble                                       | Cycles de courbure                            | 5 Mio                  |
| Résistance à la flamme          | In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, selon CEI 60332-2-2 | Vitesse                                       | 5 m/s                  |
| Matériau de la gaine sans LABS  | PUR                                                         | Longueur du câble configurable                | Non                    |
| Gaine selon UL AWM              | Oui                                                         | Résistant à l'hydrolyse et aux microbes       | Oui                    |
| Réticulé par irradiation        | 20549 (80 °C / 300 V)                                       | Âme selon UL AWM                              | 10493 (80 °C / 300 V)  |
| Codage couleur                  | Non                                                         | Résistance de soudage                         | Non                    |
| Plage de température, fixe      | brun, blanc, bleu, noir                                     | Résistance à la torsion                       | 360 °/m                |
|                                 | -40...80 °C                                                 | Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non                    |
| Cycles de courbure à la torsion | > 5 Mio.                                                    | Plage de température, en mouvement            | -25...80 °C            |
| Longueur de la courbure         | 1 m                                                         | Nombre de pôles                               | 4                      |
| Diamètre extérieur              | 4.4 mm ± 0.2 mm                                             |                                               |                        |

**Caractéristiques techniques générales**

|                        |                                       |                             |          |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Codage                 | M12 = codage A / M8 = aucun           | Filetage du raccordement    | M12 / M8 |
| Surface du contact     | doré                                  | LED                         | Oui      |
| Version                | mâle, droit - douille enfichable, 90° | Matériau de base du boîtier | PUR      |
| Résistance d'isolation | 108 Ω                                 | Tension nominale            | 24 V     |

**SAIL-M12GM8W-4L5.0UGE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques**

|                                  |              |                             |                                       |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Courant nominal                  | 4 A          | Degré de protection         | IP67, IP68, Vissé, IP65, IP66         |
| Cycles d'enfichage               | ≥ 100        | Degré de pollution          | 3                                     |
| ponté                            | Non          | Matériau de la bague fileté | Laiton, nickelé                       |
| Plage de températures du coffret | -25...+85 °C | Couple de serrage           | M8 : 0,5 - 0,6 Nm, M12 : 0,8 - 1,2 Nm |

**Normes**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104 |
|---------------------|----------------------------------|

**Normes générales**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104 |
|---------------------|----------------------------------|

**Propriétés électriques**

|                        |       |                  |      |
|------------------------|-------|------------------|------|
| Résistance d'isolation | 108 Ω | Tension nominale | 24 V |
|------------------------|-------|------------------|------|

**Mâle droite**

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Prise de raccordement à droite | M8, IP69, Contact femelle, Coudé à 90°, Plastique, LED, non blindé |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Mâle gauche**

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Prise de raccordement à gauche | M12, Codage A, IP69, Contact mâle, droit, Plastique, non blindé |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## SAIL-M12GM8W-4L5.0UGE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin coté



Male, straight

### Dessin coté




Angled socket

### Schéma des pôles



Male


### Schéma des pôles



Socket

## Dessins

### Schéma



### L'outil idéal : Screwty® avec fonction de serrage

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F