Fiche de données

SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Connexion transversale pour les prises dans RIDERSERIES RCI.

Informations générales de commande

Version	RIDERSERIES RCI, Connexion transversale
Référence	1132070000
Type	SRC-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912087
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-06-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	CXI CCS 8P GY

Fiche de données

SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net	6.6 g

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température ambiante	-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Caractéristiques de la connexion transversale

Courant nominal	12 A	Isolation	Oui
Protection au toucher	Oui	Couleur	blanc
Nombre des blocs de jonction pontés	8	Nombre de pôles	8
Pas en mm (P)	15.20 mm	Version	peut être coupé à dimension

Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Caractéristiques générales

Version	peut être coupé à dimension	Couleur	blanc

Caractéristiques de raccordement

Pas en mm (P)	15.20 mm


SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Dessins

Exemple d'utilisation



Brancher les connexions transversales dans les raccordements de câbles

Exemple d'utilisation



Ponts de connexions transversales sur la même connexion de l'embase voisine