

## KSG M75 BS O NI 2 G75S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



La KSG est prévue exclusivement pour le raccordement de câbles sans armature. Si le presse-étoupe du câble est commandé avec un joint en néoprène, une plage de températures comprise entre -35°C et +90°C est alors possible. En sélectionnant un joint en silicone, c'est une plage de températures comprise entre -60°C et +180°C qui est garantie. Le joint torique fourni du presse-étoupe est fabriqué dans le même matériau. Le matériau des joints permet d'atteindre des classes de protection IP 66 ou IP 68 à une profondeur de 25 mètres sous l'eau (2,5 bar). La KSG est admise pour l'encapsulation résistant à la pression Ex d et une sécurité Ex e accrue.

## Informations générales de commande

|                           |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                   | KSG (presse-étoupe Ex Klippon standard), Raccord à vis, droit, M 75, 19 mm, OD min. 52.1 - OD max. 62 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bars, Laiton, nickelé |
| Référence                 | <a href="#">1136700000</a>                                                                                                                                                         |
| Type                      | KSG M75 BS O NI 2 G75S                                                                                                                                                             |
| GTIN (EAN)                | 4032248968206                                                                                                                                                                      |
| Qté.                      | 1 Pièce                                                                                                                                                                            |
| Statut de livraison       | Supprimé                                                                                                                                                                           |
| Dernière date de commande | 2023-07-30T00:00:00+02:00                                                                                                                                                          |

## KSG M75 BS 0 NI 2 G75S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Agréments | IECEXSIR; SIRAATEX |
| Agréments | EAC; ATEX; IECEX   |
| Agréments |                    |



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |                   |             |
|-----------|--------|-------------------|-------------|
| Hauteur   | 37 mm  | Hauteur (pouces)  | 1.4567 inch |
| Longueur  | 37 mm  | Longueur (pouces) | 1.4567 inch |
| Poids net | 1035 g |                   |             |

## Températures

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | -60 °C...180 °C |
|-------------------------------|-----------------|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                      |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1          |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |                                                             |                                          |                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Diamètre du câble extérieur, max.        | 62 mm                                                       | Diamètre du câble extérieur, min.        | 52.1 mm                          |
| Diamètre du câble intérieur, max.        | 62.00 mm                                                    | Diamètre du câble intérieur, min.        | 52.10 mm                         |
| Joint torique                            | Silicone                                                    | Degré de protection avec GWDR            | IP66, IP68 - 2,5 bars            |
| Plage de température d'utilisation, max. | 180 °C                                                      | Plage de température d'utilisation, min. | -60 °C                           |
| Pas de vis                               | 1.5 mm                                                      | Halogène                                 | Non                              |
| Taille de clé 1                          | 90 mm                                                       | Taille de clé 2                          | 90 mm                            |
| Degré de protection                      | IP66, IP68 - 2,5 bars                                       | Presse-étoupe                            | métrique, laiton nickelé         |
| Matériau de base                         | Laiton, nickelé                                             | Bague d'étanchéité                       | Silicone                         |
| Joint                                    | Silicone                                                    | Filetage (extérieur)                     | M 75                             |
| Longueur du filetage                     | 19 mm                                                       | Profondeur d'eau                         | 25 m (30 Min.)                   |
| Type de protection contre l'ignition     | Blindage Ex d résistant à la pression, Sécurité Ex e accrue | Notice d'installation                    | Voir les instructions de montage |
| Dimension du capuchon de protection      | L90                                                         |                                          |                                  |

## Numéros de certificat du presse-étoupe

|                       |                                                                                                                                         |                                               |                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Identification        | ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX) | IECEX CML 19.0109X |
| Certificat N° (IECEX) | IECEXSIR05.0067X                                                                                                                        | Certificat N° (ATEX)                          | SIRA05ATEX1287X    |

## Caractéristiques techniques

Conditions d'homologation

ATEX, IECEX

## KSG M75 BS O NI 2 G75S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Écrous de blocage en laiton nickelé



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type       | SKMU M75 MS                | Version                                                          |
| Référence  | <a href="#">1737060000</a> | SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 75, 7 mm, Laiton, |
| GTIN (EAN) | 4008190956530              | nickelé                                                          |
| Qté.       | 5 ST                       |                                                                  |

## Balises de terre



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type       | EA-RING MS/M 75            | Version                                                                |
| Référence  | <a href="#">1736550000</a> | EA (bague de mise à la terre), Bague de mise à la terre, autres, M 75, |
| GTIN (EAN) | 4008190963668              | Laiton, nickelé                                                        |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                        |

## Joint plat vulcanisé - KSWF



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Type       | KSWF M75                   | Version                                                               |
| Référence  | <a href="#">1076740000</a> | KSWF (joint plat - fibre vulcanisée), Bague d'étanchéité, M 75, Fibre |
| GTIN (EAN) | 4032248838660              | vulcanisée                                                            |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                                       |

**KSG M75 BS O NI 2 G75S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Joint plat en nylon - KSWN**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type       | KSWN M75                   | Version                                                      |
| Référence  | <a href="#">1076670000</a> | KSWN (joint plat - nylon), Bague d'étanchéité, M 75, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248838714              |                                                              |
| Qté.       | 25 ST                      |                                                              |