# Fiche de données

## HDC IP68 24B MD 3M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP68

Les boîtiers RockStar® HighPower sont en aluminium injecté de haute résistance et offrent une protection parfaite contre les conditions environnementales difficiles, grâce à nos optimisations incessantes. Le boîtier séparé en plusieurs parties permet à l'utilisateur de contrôler les processus au plus près de leur réalisation.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 8, Degré de protection: IP68, IP69, enfiché, Couvercle, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32 |
| Référence | 1119980000 |
| Type | HDC IP68 24B MD 3M32 |
| GTIN (EAN) | 4032248957316 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## HDC IP68 24B MD 3M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 181 mm | Profondeur (pouces) | 7.126 inch |
| Hauteur | 19 mm | Hauteur (pouces) | 0.748 inch |
| Largeur | 57 mm | Largeur (pouces) | 2.2441 inch |
| Cote de fixation largeur | 164 mm | Poids net | 437 g |

### Températures

| | |
|---|---|
| Température limite | -50 °C ... 120 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | | |
|---|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | |
| Résistance aux agents chimiques | Substance | Acétone |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |
| | Substance | Carburant diesel |
| | Résistance aux agents chimiques | Instable |
| | Substance | Éthanol |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |
| | Substance | Huile de transmission |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition |
| | Substance | Huile hydraulique |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition |
| | Substance | Essence au benzène |
| | Résistance aux agents chimiques | Instable |
| | Substance | Suintement |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition |
| | Substance | Supercarburant |
| | Résistance aux agents chimiques | Instable |
| | Substance | Eau |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |
| | Substance | UV |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |
| | Substance | Ozone |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de pôles | 0 | Couple de serrage | 11 Nm |
| Version boîtier | Couvercle | Taille de construction | 8 |
| Couleur | noir, noir (similaire à RAL 9005) | Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté |
| Surface | Électrolaque | Type | Protection |
| Série | HighPower | Sans halogène | false |
| Boîtiers CEM | Oui | BG | 8 |

# Fiche de données

## HDC IP68 24B MD 3M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable | Degré de protection | IP68, IP69, enfiché |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Surface | Électrolaque | Degré de protection | IP68, IP69, enfiché |
| Série | HighPower | | |

### Version

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille des entrées de câbles | M 32 | Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Couvercle |
| Protection | a couvercle | Couple de serrage | 11 Nm |
| Nombre d'entrées de câble vers le haut | 3 | Nombre d'entrées de câble latéralement | 0 |
| Version boîtier | Couvercle | Version système de fermeture | Raccordement à étrier |
| Forme | Standard | Taille de construction | 8 |
| Entrée du câble | a. filetage | Type | Protection |
| Version étrier | Raccordement à étrier | Joint | Caoutchouc siliconé |
| Filetage (intérieur) | M 32 | Couleur (RAL) | RAL 9011, RAL 9005 |
| BG | 8 | Indiqué pour ModuPlug® | Non |

### Note importante

| | |
|---|---|
| Informations sur le produit | Selon le fonctionnement prévu, les tensions générées en interne peuvent superposer la tension de travail et contenir des pics correspondants. Il est impératif de veiller à ce que ces tensions pics ne dépassent pas la tension nominale. Pour les applications en dehors de cette description des performances, veuillez nous contacter. |

# HDC IP68 24B MD 3M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

### Dessin

