




La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Version	Profilés, OMNIMATE Housing - RS Orange, Profil extrudé, Largeur: 2000 mm
Référence	1155940000
Type	PF RS 122 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4032248942572
Qté.	2 M

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur	127 mm	Hauteur (pouces)	5 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids net	750 g		

Températures

Température de fonctionnement	-15 °C...40 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau isolant	PVC
Surface	non traité	Matériau de base	PVC

Caractéristiques générales

Couleur	Orange	Degré de protection	IP20 en condition installée
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 2000	Possibilité d'enrobage	Non

Note importante

Informations sur le produit	2 positions en option pour le circuit imprimé Dimensions du circuit imprimé : épaisseur : 1,6 (±0,2) mm, largeur : 122 (+0,5) mm Dimensions de la section RS = longueur du circuit imprimé - 5 mm Exemple : longueur du circuit imprimé 160 mm, section RS = 155 mm
-----------------------------	---

Dessins

