

FAD S7/300 HE40 UNIV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

L'adaptateur frontal pour les cartes S7-300 de Siemens à 20 et 40 pôles. La tension d'alimentation peut être branchée directement à l'adaptateur frontal et distribuée conjointement ou séparément par octet (8 signaux).

Informations générales de commande

Version	Interface, FAD, Universelle, Connecteurs débrochables selon CEI 60603-13 / DIN 41651 40p
Référence	1127870000
Type	FAD S7/300 HE40 UNIV
GTIN (EAN)	4032248909513
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé

FAD S7/300 HE40 UNIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Largeur	21.5 mm	Largeur (pouces)	0.8465 inch
Longueur	115 mm	Longueur (pouces)	4.5275 inch
Poids net	1035.29 g		

Températures

Température de stockage -40...60 °C Température de fonctionnement -25...50

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Caractéristiques de raccordement

Raccordement à la carte	Carte Siemens S7-300 avec connecteur 40 pôles et tension de fonctionnement ≤ 30 VAC / 60 VDC	Raccordement côté installation	Connecteurs débrochables selon CEI 60603-13 / DIN 41651 40p
Raccordement vers l'API	Siemens S7-300		

Caractéristiques nominales

Tension de fonctionnement	30 V AC / 60 V DC	Courant maximal par canal	1 A
Corriente nominal total	40 A		

Coordination de l'isolation (EN50178)

Selon	DIN EN 50178	Tension nominale	< 50 V AC
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
Contrôle de la tension d'impulsion	0.5 kV	Tension d'essai d'isolation AC	0.35 kV

Dessins

