
Fiche de données

FAD CTLX HE40 32DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



L'adaptateur frontal pour les cartes Logix de Rockwell avec connecteur débrochable à 20 et 36 pôles. La tension d'alimentation peut être branchée directement à l'adaptateur frontal et distribuée conjointement ou séparément par octet (8 signaux).

Informations générales de commande

Version	Interface, FAD, Spécifique, Connecteurs débrochables selon CEI 60603-13 / DIN 41651 40p
Référence	1127940000
Type	FAD CTLX HE40 32DI
GTIN (EAN)	4032248909452
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé

Fiche de données

FAD CTLX HE40 32DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Largeur	110 mm	Largeur (pouces)	4.3307 inch
Longueur	34.5 mm	Longueur (pouces)	1.3583 inch
Poids net	1371.51 g		

Températures

Température de stockage	-40...60 °C	Température de fonctionnement	-25...50

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Caractéristiques de raccordement

Connecteur enfichable alimentation	SL/BLZ 3.5 mm	Raccordement à la carte	1756-IB32
Raccordement côté installation	Connecteurs débrochables selon CEI 60603-13 / DIN 41651 40p	Raccordement vers l'API	Rockwell Control-Logix

Caractéristiques nominales

Tension de fonctionnement	30 V AC / 60 V DC	Courant maximal par canal	1 A
Courant maximal par Byte	2 A		

Coordination de l'isolation (EN50178)

Selon	DIN EN 50178	Tension nominale	< 50 V AC
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
Contrôle de la tension d'impulsion	0.5 kV	Tension d'essai d'isolation AC	0.35 kV

Raccordement alimentation

Type de connexion	Raccordement vissé	Plage de raccordement, min.	0.08 mm²
Plage de raccordement, max.	1.5 mm²	Rigide, min. H05(07) V-U	0.5 mm²
Rigide, max. H05(07) V-U	1.5 mm²	Flexible, min. H05(07) V-K	0.5 mm²
souple, max. H05(07) V-K	1.5 mm²	Flexible avec embout, max.	1.5 mm²
Section du conducteur, min. AWG	AWG 28	Section du conducteur, max. AWG	AWG 14
Couple de serrage, min.	0.2 Nm	Couple de serrage, max.	0.25 Nm
Longueur de dénudage	6 mm		

Fiche de données

FAD CTLX HE40 32DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

