

## PB-DP SUB-D M12 TERM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

### Informations générales de commande

Version	SUB-D
Référence	<a href="#">1140650000</a>
Type	PB-DP SUB-D M12 TERM
GTIN (EAN)	4032248922628
Qté.	1 Pièce

## PB-DP SUB-D M12 TERM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	16.8 mm	Profondeur (pouces)	0.6614 inch
Hauteur	58.8 mm	Hauteur (pouces)	2.315 inch
Largeur	49 mm	Largeur (pouces)	1.9291 inch
Poids net	83 g		

## Températures

Humidité Max. 75% à +25°C, pas de condensation

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

## Classifications

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		

## Caractéristiques techniques pour connecteur SUB-D

Couple de serrage	0.3 Nm	Matériau de base du boîtier	ZnAl
Humidité	Max. 75% à +25°C, pas de condensation	Degré de protection	IP30
Cycles d'enfichage	≥ 200	Vitesse de transmission	12 MBit/s
Angle de sortie	90°	Résistance de terminaison	Oui
Interface BUS	D-Sub 9 pôles, Mâle	Connecteur enfichable, et brochage	Selon la spécification PROFIBUS
Verrouillage	UNC4-40	Plage de températures du coffret	-20...+70 ° C
BUS, interface câble	Connecteur mâle et femelle M12 codage B, broches 2 et 4 assignées	Interface de programmation	Non

## PB-DP SUB-D M12 TERM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Dessins

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Schéma

