


**WDK 10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

L'alimentation en énergie, signaux et données est une exigence classique en ingénierie électrique et en réalisation d'armoires. Le matériau isolant, la technique de raccordement et la conception des blocs de jonction sont les caractéristiques distinctives. Un bloc de jonction traversant est adapté pour relier et/ou raccorder un ou plusieurs conducteurs. Ils peuvent avoir un ou plusieurs niveaux de raccordement qui ont le même potentiel ou qui sont isolés les uns par rapport aux autres.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Bloc de jonction modulaire multi-étages, Raccordement vissé, Beige foncé, 10 mm², 800 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0 |
| Référence  | <a href="#">1186740000</a>                                                                                                                          |
| Type       | WDK 10                                                                                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118024616                                                                                                                                       |
| Qté.       | 50 Pièce                                                                                                                                            |

## WDK 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E60693

## Dimensions et poids

|                                |             |                     |             |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Profondeur                     | 69 mm       | Profondeur (pouces) | 2.7165 inch |
| Profondeur, y compris rail DIN | 69.5 mm     | Hauteur             | 85 mm       |
| Hauteur (pouces)               | 3.3464 inch | Largeur             | 9.9 mm      |
| Largeur (pouces)               | 0.3898 inch | Poids net           | 39.64 g     |

## Températures

|                                            |                |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température ambiante                       | -50 °C...75 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C         | Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C         |

## Conformité environnementale du produit

|                              |                                         |                  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                 |                  |  |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |                  |  |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte                   | 0.287 kg CO2 eq. |  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                 |        |                                        |     |
|-----------------|--------|----------------------------------------|-----|
| Côté ouvert     | droite | Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non |
| Type de montage | monté  |                                        |     |

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |             |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------|
| Matériau de base                    | Wemid | Couleur | Beige foncé |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |             |

## Caractéristiques du système

|                                       |                                                                                                    |                                 |     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| Version                               | Raccordement vissé, Bloc de jonction double, pour connexion transversale à visser, libre d'un côté | Flasque de fermeture nécessaire | Oui |
| Nombre de polarités                   | 2                                                                                                  | Nombre d'étages                 | 2   |
| Nombre de points de contact par étage | 2                                                                                                  | Nombre de potentiels par étage  | 1   |
| Etages internes pontés                | Non                                                                                                | Raccordement PE                 | Non |
| Barrette de liaison équipée           | TS 35                                                                                              | Fonction N                      | Non |
| Fonction PE                           | Non                                                                                                | Fonction PEN                    | Non |

## WDK 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Caractéristiques nominales

|                                                 |                    |                          |               |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Section nominale                                | 10 mm <sup>2</sup> | Tension nominale         | 800 V         |
| Tension nominale DC                             | 800 V              | Courant nominal          | 57 A          |
| Courant avec conducteur max.                    | 70 A               | Normes                   | IEC 60947-7-1 |
| Résistance de passage selon CEI 60947-7-x       | 0.56 mΩ            | Tension de choc nominale | 8 kV          |
| Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 1.82 W             | Catégorie de surtension  | III           |
| Degré de pollution                              | 3                  |                          |               |

## Caractéristiques nominales selon CSA

|                                  |        |                     |                |
|----------------------------------|--------|---------------------|----------------|
| Section max. du conducteur (CSA) | 6 AWG  | Tension Gr C (CSA)  | 600 V          |
| Courant gr. c (CSA)              | 64 A   | Certificat N° (CSA) | 200039-1057876 |
| Tension Gr B (CSA)               | 600 V  | Courant gr. B (CSA) | 64 A           |
| Tension Gr D (CSA)               | 600 V  | Courant gr. D (CSA) | 5 A            |
| Section min. du conducteur (CSA) | 18 AWG |                     |                |

## Caractéristiques nominales selon UL

|                                                       |        |                                 |        |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Tension Gr B (UR)                                     | 600 V  | Section min. du conducteur (UR) | 18 AWG |
| Courant gr. B (UR)                                    | 64 A   | Section max. du conducteur (UR) | 6 AWG  |
| Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR)        | 6 AWG  | Courant gr. B (UR)              | 5 A    |
| Courant gr. C (UR)                                    | 64 A   | Tension Gr C (UR)               | 600 V  |
| Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR)        | 18 AWG | Certificat N° (UR)              | E60693 |
| Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) | 18 AWG | Tension Gr D (UR)               | 600 V  |
| Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) | 6 AWG  |                                 |        |

## Conducteur raccordable (autre raccordement)

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Type de raccordement, autre raccordement | Raccordement vissé |
|------------------------------------------|--------------------|

## Généralités

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Section de raccordement du conducteur, AWG 6 max. | Section de raccordement du conducteur, AWG 16 min. |
| Normes                                            | IEC 60947-7-1                                      |
|                                                   | Barrette de liaison équipée                        |
|                                                   | TS 35                                              |

## Raccordement (raccordement nominal)

|                                                                                                |                     |                                                                                                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Calibre selon 60 947-1                                                                         | B6                  | Section de raccordement du conducteur, AWG 6 max.                                               |                    |
| Sens de raccordement                                                                           | latéralement        | Couple de serrage, max.                                                                         | 1.9 Nm             |
| Couple de serrage, min.                                                                        | 1.2 Nm              | Longueur de dénudage                                                                            | 12 mm              |
| Type de raccordement 2                                                                         | Raccordement vissé  | Type de raccordement                                                                            | Raccordement vissé |
| Nombre de raccords                                                                             | 4                   | Plage de serrage, max.                                                                          | 16 mm <sup>2</sup> |
| Plage de serrage, min.                                                                         | 1.5 mm <sup>2</sup> | Vis de serrage                                                                                  | M 4                |
| Dimension de la lame                                                                           | 1,0 x 5,5 mm        | Section de raccordement du conducteur, AWG 16 max.                                              |                    |
| Section de raccordement du conducteur, 16 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, max. |                     | Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, min. |                    |

## Caractéristiques techniques

Section de raccordement du conducteur, 16 mm<sup>2</sup>  
souple avec embout DIN 46228/1, max.

Section de raccordement du conducteur, 16 mm<sup>2</sup>  
souple, max.

Section de raccordement, semi-rigide, 16 mm<sup>2</sup>  
max.

Embouts doubles, max. 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement du conducteur, 16 mm<sup>2</sup>  
rigide, max.

Section de raccordement, souple, min. 1.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm<sup>2</sup>  
souple avec embout DIN 46228/1, min.

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm<sup>2</sup>  
souple, min.

Section de raccordement, semi-rigide, 1.5 mm<sup>2</sup>  
min.

Embouts doubles, min. 1.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm<sup>2</sup>  
rigide, min.

## Dessins

