
Fiche de données

ZQV 2.5N/3 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Version	Série W, Connexion transversale, pour bornes, Nombre de pôles: 3
Référence	1193270000
Type	ZQV 2.5N/3 WS
GTIN (EAN)	4032248975853
Qté.	60 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2021-12-31T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	ZQV 2.5N/3 WT

Fiche de données

ZQV 2.5N/3 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	23 mm	Profondeur (pouces)	0.9055 inch
Hauteur	14.4 mm	Hauteur (pouces)	0.5669 inch
Largeur	2.8 mm	Largeur (pouces)	0.1102 inch
Poids net	1.8 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60	Température d'utilisation permanente, max.	130

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	enfiché	Instruction de montage	Montage direct
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Oui		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	pour bornes

Caractéristiques nominales

Courant nominal	24 A

Dimensions

Pas en mm (P)	5.10 mm

Généralités

Nombre de pôles	3	Instruction de montage	Montage direct

Fiche de données

ZQV 2.5N/3 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Note importante

Informations sur le produit	Pour des raisons de stabilité et de température, il est possible de dériver uniquement 60 % des éléments de contact. L'utilisation des connecteurs transversaux réduit la tension nominale à 400 V.La tension est abaissée à 25 V en cas d'emploi d'une connexion transversale coupée avec des bords de coupe vierges.Les raccordements transversaux de >10 pôles ont des bords de coupe nus ex works.