

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Dans les systèmes de commande de process pour les installations des secteurs du process et de la production d'électricité, les signaux entrants provenant d'appareils de terrain sont souvent reliés à des blocs de jonction dans des armoires de distribution de marshaling. Les blocs de jonction sont utilisés malgré l'existence de technologies alternatives telles que le E/S déportée et le Bus de terrain. C'est principalement parce qu'ils offrent une technique de raccordement robuste et simple, et parce qu'ils sont clairement disposés. Notre gamme de blocs de jonction WMF (Weidmüller Multi Funktional) offre une solution multifonctionnelle pour les signaux de marshaling.

Informations générales de commande

Version	Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm ² , 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 3, TS 35
Référence	1162840000
Type	WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW
GTIN (EAN)	4032248992157
Qté.	50 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2020-09-30T00:00:00+02:00

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E60693

Dimensions et poids

Profondeur	74 mm	Profondeur (pouces)	2.9134 inch
Profondeur, y compris rail DIN	74.5 mm	Hauteur	90 mm
Hauteur (pouces)	3.5433 inch	Largeur	5.08 mm
Largeur (pouces)	0.2 inch	Poids net	21.66 g

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert	droite	Type de montage	monté
-------------	--------	-----------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	2 raccords vissés #96 1 raccordement enfichable, Isolateur de fusible, Avec Raccordement PE, pour connecteur transversal enfichable, libre d'un côté	Flasque de fermeture nécessaire	Oui
Nombre d'étages	3	Barrette de liaison équipée	TS 35

Caractéristiques nominales

Section nominale	2.5 mm ²	Tension nominale	70 V
Tension nominale DC	70 V	Courant nominal	6.3 A

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Courant avec conducteur max.	6.3 A	Normes	IEC 60947-7-2, IEC 61984, Conformément à CEI 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	1.33 mΩ	Tension de choc nominale	8 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x	0.77 W	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3		

Caractéristiques nominales selon CSA

Section max. du conducteur (CSA)	12 AWG	Certificat N° (CSA)	200039-1057876
Tension Gr B (CSA)	300 V	Courant gr. B (CSA)	17 A
Tension Gr D (CSA)	300 V	Courant gr. D (CSA)	10 A
Section min. du conducteur (CSA)	26 AWG		

Caractéristiques nominales selon UL

Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus)	12 AWG	Tension Gr B (cURus)	300 V
Tension Gr D (cURus)	300 V	Section max. du conducteur (cURus)	12 AWG
Certificat N° (cURus)	E60693	Section min. du conducteur (cURus)	26 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus)	26 AWG	Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus)	26 AWG
Courant Gr B (cURus)	17 A	Courant Gr D (cURus)	10 A
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus)	12 AWG		

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Sens de raccordement, autre raccordement	latéralement	Type de raccordement, autre raccordement	Raccordement enfichable
--	--------------	--	-------------------------

Généralités

Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.	Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, min.
Normes	Barrette de liaison équipée
IEC 60947-7-2, IEC 61984, Conformément à CEI 60947-7-1, IEC 60947-7-3	TS 35

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1	A3	Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.	
Sens de raccordement	latéralement	Couple de serrage, max.	0.6 Nm
Couple de serrage, min.	0.5 Nm	Longueur de dénudage	10 mm
Type de raccordement 2	Raccordement enfichable	Type de raccordement	Raccordement vissé
Nombre de raccordements	4	Plage de serrage, max.	4 mm ²
Plage de serrage, min.	0.5 mm ²	Vis de serrage	M 3
Dimension de la lame	0,6 x 3,5 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, min.	
Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, min.	
Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, min.	
Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² souple, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² souple, min.	

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques


Section de raccordement, semi-rigide, 4 mm²
max.

Section de raccordement du conducteur, 4 mm²
rigide, max.

Section de raccordement, semi-rigide, 1.5 mm²
min.

Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm²
rigide, min.

Dessins



WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires




Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Type	AP WMF2.5	Version
Référence	1142990000	Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, beige, Hauteur: 87.25 mm,
GTIN (EAN)	4032248925889	Largeur: 1.5 mm, V-O, Wemid, enclipsable: Oui
Qté.	50 ST	

Equerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerrres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerrres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Type	WEW 35/2	Version
Référence	1061200000	Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, HB, Wemid, Largeur: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190030230	100 °C
Qté.	50 ST	

Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Type	WBB WMF2.5 BLZ	Version
Référence	1142980000	Séparateur (bloc de jonction), Beige foncé, Hauteur: 88.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248925896	Largeur: 5.08 mm, V-O, Wemid
Qté.	10 ST	

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	IL WMF2.5 BLZ OR	Version
Référence	1167440000	Crochets de verrouillage (bloc de jonction), PA 66, Orange
GTIN (EAN)	4032248958474	
Qté.	50 ST	

Tournevis droit




Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDS 0.6X3.5X100	Version
Référence	9008330000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qté.	1 ST	

BLZP 5.08HC/90 SN



Connecteurs femelles avec raccordement à étrier pour le raccordement de conducteurs à orientation de sortie à angle droit (90° ou 270°). Les connecteurs femelle disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. Fixation par bride ou par levier de verrouillage. Ils disposent également d'une vis plus/moins intégrée et d'une protection contre toute mauvaise insertion du connecteur. Ils sont livrés avec étriers ouverts. HC = Courant fort.

Informations générales de commande

Type	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK...	Version
Référence	1948240000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624768	Nombre de pôles: 2, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	180 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR...	Version
Référence	1948000000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624225	Nombre de pôles: 2, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	180 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK...	Version
Référence	1948250000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624775	Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	120 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR...	Version
Référence	1948010000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624232	Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	120 ST	max. : 4 mm², Boîte

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK...	Version
Référence	1948260000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624782	Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR...	Version
Référence	1948020000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624249	Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK...	Version
Référence	1948270000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624799	Nombre de pôles: 5, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR...	Version
Référence	1948030000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624256	Nombre de pôles: 5, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK...	Version
Référence	1948280000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624805	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR...	Version
Référence	1948040000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624263	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK...	Version
Référence	1948290000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624812	Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	48 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR...	Version
Référence	1948050000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624270	Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	48 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK...	Version
Référence	1948300000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624829	Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR...	Version
Référence	1948060000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624287	Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK...	Version
Référence	1948310000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624836	Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR...	Version
Référence	1948070000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624294	Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK...	Version
Référence	1948320000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624843	Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR...	Version
Référence	1948080000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624300	Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK...	Version
Référence	1948330000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624850	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR...	Version
Référence	1948100000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624522	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK...	Version
Référence	1948340000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624867	Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR...	Version
Référence	1948110000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624539	Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK...	Version
Référence	1948350000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624874	Nombre de pôles: 13, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR...	Version
Référence	1948120000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624546	Nombre de pôles: 13, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK...	Version
Référence	1948360000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624881	Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR...	Version
Référence	1948130000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624553	Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK...	Version
Référence	1948370000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624898	Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR...	Version
Référence	1948140000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624560	Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK...	Version
Référence	1948380000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624904	Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR...	Version
Référence	1948150000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624577	Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

BLZP 5.08HC/90F SN



Connecteurs femelles avec raccordement à étrier pour le raccordement de conducteurs à orientation de sortie à angle droit (90° ou 270°). Les connecteurs femelle disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. Fixation par bride ou par levier de verrouillage. Ils disposent également d'une vis plus/moins intégrée et d'une protection contre toute mauvaise insertion du connecteur. Ils sont livrés avec étriers ouverts. HC = Courant fort.

Informations générales de commande

Type	BLZP 5.08HC/02/90F SN B...	Version
Référence	1950040000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627974	Nombre de pôles: 2, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/02/90F SN O...	Version
Référence	1949800000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627721	Nombre de pôles: 2, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	90 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/03/90F SN B...	Version
Référence	1950050000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627981	Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/03/90F SN O...	Version
Référence	1949810000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627738	Nombre de pôles: 3, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	72 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/04/90F SN B...	Version
Référence	1950060000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627998	Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/04/90F SN O...	Version
Référence	1949820000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627745	Nombre de pôles: 4, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	60 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/05/90F SN B...	Version
Référence	1950070000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628001	Nombre de pôles: 5, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	48 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/05/90F SN O...	Version
Référence	1949830000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627752	Nombre de pôles: 5, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	48 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/06/90F SN B...	Version
Référence	1950080000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628018	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/06/90F SN G...	Version
Référence	1284860000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4050118075410	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max. : 4 mm², Boîte

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	BLZP 5.08HC/06/90F SN O...	Version
Référence	1949840000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627769	Nombre de pôles: 6, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	42 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/07/90F SN B...	Version
Référence	1950090000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628025	Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/07/90F SN O...	Version
Référence	1949850000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627776	Nombre de pôles: 7, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/08/90F SN B...	Version
Référence	1950100000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628032	Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/08/90F SN O...	Version
Référence	1949860000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627783	Nombre de pôles: 8, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	36 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/09/90F SN B...	Version
Référence	1950110000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628049	Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/09/90F SN O...	Version
Référence	1949870000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627790	Nombre de pôles: 9, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/10/90F SN B...	Version
Référence	1950120000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628056	Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/10/90F SN O...	Version
Référence	1949880000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627806	Nombre de pôles: 10, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	30 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/11/90F SN B...	Version
Référence	1950130000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628063	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/11/90F SN O...	Version
Référence	1949890000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627813	Nombre de pôles: 11, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/12/90F SN B...	Version
Référence	1950140000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628070	Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/12/90F SN O...	Version
Référence	1949900000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627837	Nombre de pôles: 12, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	BLZP 5.08HC/13/90F SN B...	Version
Référence	1950150000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628087	Nombre de pôles: 13, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/13/90F SN O...	Version
Référence	1949910000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627844	Nombre de pôles: 13, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	24 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/14/90F SN B...	Version
Référence	1950160000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628094	Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/14/90F SN O...	Version
Référence	1949920000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627851	Nombre de pôles: 14, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/15/90F SN B...	Version
Référence	1950170000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628100	Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/15/90F SN O...	Version
Référence	1949930000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627868	Nombre de pôles: 15, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/16/90F SN B...	Version
Référence	1950180000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628117	Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/16/90F SN O...	Version
Référence	1949940000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627875	Nombre de pôles: 16, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/17/90F SN B...	Version
Référence	1950190000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628124	Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/17/90F SN O...	Version
Référence	1949950000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627882	Nombre de pôles: 17, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/18/90F SN B...	Version
Référence	1950200000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628131	Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/18/90F SN O...	Version
Référence	1949960000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627899	Nombre de pôles: 18, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	18 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/19/90F SN B...	Version
Référence	1950210000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628148	Nombre de pôles: 19, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	BLZP 5.08HC/19/90F SN O...	Version
Référence	1949970000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627905	Nombre de pôles: 19, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/20/90F SN B...	Version
Référence	1950220000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628155	Nombre de pôles: 20, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/20/90F SN O...	Version
Référence	1949980000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627912	Nombre de pôles: 20, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/21/90F SN B...	Version
Référence	1950230000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628162	Nombre de pôles: 21, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/21/90F SN O...	Version
Référence	1949990000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627929	Nombre de pôles: 21, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/22/90F SN B...	Version
Référence	1950240000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628179	Nombre de pôles: 22, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/22/90F SN O...	Version
Référence	1950010000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627936	Nombre de pôles: 22, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/23/90F SN B...	Version
Référence	1950250000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628186	Nombre de pôles: 23, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/23/90F SN O...	Version
Référence	1950020000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627950	Nombre de pôles: 23, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/24/90F SN B...	Version
Référence	1950260000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628193	Nombre de pôles: 24, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte
Type	BLZP 5.08HC/24/90F SN O...	Version
Référence	1950030000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627967	Nombre de pôles: 24, 90°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	12 ST	max. : 4 mm², Boîte

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Type	WAD WMF2.5	Version
Référence	1142970000	Protection de bloc de jonction, Beige foncé, Wemid, Hauteur: 11 mm,
GTIN (EAN)	4032248926039	Largeur: 9.96 mm, Profondeur: 9.68 mm, V-0
Qté.	50 ST	

Vierge



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	DEK 5/5 MC NE WS	Version
Référence	1609801044	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, blanc
Qté.	1000 ST	

Type	WS 10/5 M MC NE WS	Version
Référence	1792000000	WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223862	Allen-Bradley, blanc
Qté.	720 ST	

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de repère




Le support de repérage offre la possibilité de montage supplémentaire de repérages standard avec un pas de 5 ou 5,1 mm. Les supports coudés peuvent éventuellement être assemblés par encliquetage et pourraient être montés dans tous les canaux de repérage de standard des blocs de jonction modulaires Klippon®. Les types de repérage de montage se trouvent sous les accessoires respectifs du support de repère de désignation.

Informations générales de commande

Type	BZT 1 WS 10/5	Version
Référence	1805490000	Accessoires, Support de repère
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qté.	100 ST	
Type	BZT 1 ZA WS 10/5	Version
Référence	1805520000	Accessoires, Support de repère
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qté.	100 ST	

Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Type	ZQV 2.5N/10	Version
Référence	1527690000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118447989	Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/10 BL	Version
Référence	1527880000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448573	Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/10 RD	Version
Référence	2108910000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118486018	Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 48.7
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/2	Version
Référence	1527540000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448467	Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm
Qté.	60 ST	

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	ZQV 2.5N/2 BL	Version
Référence	1527740000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448658	Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 2.5N/2 RD	Version
Référence	2108470000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448542	Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 7.9 mm
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 2.5N/20	Version
Référence	1527720000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118447972	Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102 mm
Qté.	20 ST	
Type	ZQV 2.5N/20 BL	Version
Référence	1527890000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448566	Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102 mm
Qté.	20 ST	
Type	ZQV 2.5N/20 RD	Version
Référence	2108920000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118485899	Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 102 mm
Qté.	20 ST	
Type	ZQV 2.5N/3	Version
Référence	1527570000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448450	Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 2.5N/3 BL	Version
Référence	1527770000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448641	Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 2.5N/3 RD	Version
Référence	2108690000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448535	Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 13 mm
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 2.5N/4	Version
Référence	1527590000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448443	Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 2.5N/4 BL	Version
Référence	1527780000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448634	Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 2.5N/4 RD	Version
Référence	2108700000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448528	Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.1 mm
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 2.5N/5	Version
Référence	1527620000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448436	Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm
Qté.	20 ST	
Type	ZQV 2.5N/5 BL	Version
Référence	1527790000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448627	Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2 mm
Qté.	20 ST	

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	ZQV 2.5N/5 RD	Version
Référence	2108710000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448511	Nombre de pôles: 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 23.2
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/50	Version
Référence	1527730000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118411362	Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255
Qté.	5 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/50 BL	Version
Référence	1527920000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448559	Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255
Qté.	5 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/50 RD	Version
Référence	2109000000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118486001	Nombre de pôles: 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 255
Qté.	5 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/6	Version
Référence	1527630000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448429	Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/6 BL	Version
Référence	1527820000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448610	Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/6 RD	Version
Référence	2108720000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448504	Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 28.3
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/7	Version
Référence	1527640000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448412	Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/7 BL	Version
Référence	1527830000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448603	Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/7 RD	Version
Référence	2108810000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448498	Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 33.4
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/8	Version
Référence	1527670000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448405	Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/8 BL	Version
Référence	1527840000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448597	Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/8 RD	Version
Référence	2108870000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448481	Nombre de pôles: 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 38.5
Qté.	20 ST	mm

WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires**

Type	ZQV 2.5N/9	Version
Référence	1527680000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118447996	Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/9 BL	Version
Référence	1527870000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448580	Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 2.5N/9 RD	Version
Référence	2108900000	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448474	Nombre de pôles: 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, Largeur: 43.6
Qté.	20 ST	mm