

## IE-C5ES8UG0050M40M40-G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE, câbles de brassage CabinetLine,  
Cat. 5, PUR, vert

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Câble système, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 5 m |
| Référence  | <a href="#">1166000050</a>   |
| Type       | IE-C5ES8UG0050M40M40-G   |
| GTIN (EAN) | 4032248956579  |
| Qté.       | 1 Pièce  |

## IE-C5ES8UG0050M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| ROHS                     | Conforme                    |
| UL File Number Search    | <a href="#">Site Web UL</a> |
| N° de certificat (cULus) | E316369                     |

## Dimensions et poids

|           |          |                   |               |
|-----------|----------|-------------------|---------------|
| Longueur  | 5 m      | Longueur (pouces) | 196.8504 inch |
| Poids net | 176.88 g |                   |               |

## Températures

|                         |                |                               |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage |                | Température de fonctionnement | -40 °C...75 °C |
| Température de pose     | -10 °C...60 °C |                               |                |

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

## Normes

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Norme de connecteur | IEC 60603-7-51 |
|---------------------|----------------|

## Normes générales

|                     |                |                          |         |
|---------------------|----------------|--------------------------|---------|
| Norme de connecteur | IEC 60603-7-51 | N° de certificat (cULus) | E316369 |
|---------------------|----------------|--------------------------|---------|

## Propriétés électriques

|            |                    |
|------------|--------------------|
| PoE / PoE+ | selon IEEE 802.3at |
|------------|--------------------|

## Constitution du câble

|   |  |                            |   |
|---|--|----------------------------|---|
| Brins   | 7  | Couleur de la gaine        | vert                                      |
| Section   | 4*2*AWG 26/7 -<br>4*2*0,128 mm <sup>2</sup>          | Blindage                   | SF/UTP                                    |
| Nombre de conducteurs                             | 8  | Diamètre de l#92isolation  | 0.98 mm                                   |
| Isolation   | PE   | Diamètre de la gaine, max. | 6 mm                                      |
| Diamètre de la gaine, min.                        | 5.6 mm   | Matériau de la gaine       | PUR                                       |
| Blindage de paire de fils                         | Feuille d'aluminium                                  | Arrangement du fil         | Paire torsadée                            |
| Blindage complet                                  | Tressage de blindage de<br>fils de cuivre            | Matériau de conducteur     | Conducteur en cuivre<br>étamé semi-rigide |
| Séquence des couleurs des fils -paires<br>de fils | blanc/bleu - bleu, blanc/<br>orange - orange, blanc/ |                            |   |

## IE-C5ES8UG0050M40M40-G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

vert - vert, blanc/marron -  
 marron

**Mâle**

|                                |  |                                |  |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Prise de raccordement à droite | RJ45, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé | Prise de raccordement à gauche | RJ45, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|

**Mâle droite**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Prise de raccordement à droite | RJ45, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé |
|--------------------------------|--|

**Mâle gauche**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Prise de raccordement à gauche | RJ45, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé |
|--------------------------------|--|

**Propriétés mécaniques et des matériaux du câble**

|                                 |                        |                                 |                                  |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Tenue aux huiles                | EN 50305               | Sans silicone                   | Oui                              |
| Résistant aux UV                | Oui                    | Halogène                        | Sans halogène, selon CEI 60754-2 |
| Rayon de courbure min, multiple | 10 x diamètre du câble | Rayon de courbure, min., unique | 5 x diamètre du câble            |
| Tenue aux frottements           | très bon               | Résistance à la flamme          | in accordance with IEC 60332-1   |

**Propriétés électriques du câble**

|                                    |                            |           |                       |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|
| Vitesse de transmission            | 10/100 MBit/s, 1000 Mbit/s | Catégorie | Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| Tension d'essai : fil-fil-blindage | 750 V DC, 1 min            |           |                       |

## IE-C5ES8UG0050M40M40-G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Circuit

### Dessin coté

|      |   |               |   |      |
|------|---|---------------|---|------|
| RJ45 | 1 | white, orange | 1 | RJ45 |
|      | 2 | orange        | 2 |      |
|      | 3 | white, green  | 3 |      |
|      | 4 | blue          | 4 |      |
|      | 5 | white, blue   | 5 |      |
|      | 6 | green         | 6 |      |
|      | 7 | white, brown  | 7 |      |
|      | 8 | brown         | 8 |      |

## IE-C5ES8UG0050M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Vierge



Le TM-I est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. Il existe plusieurs longueurs de repères pour des marquages individuels avec de longues suites de caractères. Séparation et mise en place faciles grâce au champ de repérage du projet. Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée. Le contour spécial du TM-I permet un assemblage facile et offre une tenue ferme et sécurisée. Ils sont compatibles avec de nombreux étuis courants du commerce. Grâce au format MultiCard, les étiquettes peuvent être rapidement et facilement imprimées avec PrintJet CONNECT, un traceur ou le stylo STI.

- Séparation et mise en place faciles grâce au champ de repérage du projet.
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport
- Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée
- Ne pas utiliser pour des marquages au moyen de P-Ink ou du stylo STI en liaison avec les étuis CLI TPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | TM-I 12 MC NE WS           | Version  |
| Référence  | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, Repérages d'inserts, 12 x 4 mm, blanc              |
| GTIN (EAN) | 4008190348977              |  |
| Qté.       | 320 ST                     |  |
| Type       | TM-I 18 MC NE WS           | Version  |
| Référence  | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Repérages d'inserts, 1,5 - 22 mm, 18 x 4 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |  |
| Qté.       | 320 ST                     |  |