

GWDR M25-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	fermé, M 25, Nylon 6
Référence	1185620000
Type	GWDR M25-W
GTIN (EAN)	4064675423263
Qté.	100 Pièce

GWDR M25-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Diamètre	25 mm	Poids net	1.49 g
----------	-------	-----------	--------

Températures

Température de fonctionnement	-50 °C... 120 °C
-------------------------------	------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Caractéristiques générales

Diamètre extérieur	38 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Halogène	sans halogène	Epaisseur	2.00 mm
Presse-étoupe	M 25	Matériau de base	Nylon 6
Diamètre du joint d'étanchéité	25.00 mm	Filetage (extérieur)	M 25
Diamètre interne D2	25.30 mm		