# Fiche de données

## A2LCS/50S/M50-NPT2F-WM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les presse-étoupes de type A2LC conviennent pour les câbles non armés et fournissent un raccord de conduit à filetage femelle. Ils maintiennent une protection antidéflagrante Ex d et une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | A2LC (Klippon non blindé avec filetage de raccordement de conduit, presse-étoupe Ex e/d), Raccord à vis, droit, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Acier inox 1.4404 |
| Référence | 1187440000 |
| Type | A2LCS/50S/M50-NPT2F-WM |
| GTIN (EAN) | 4050118081336 |
| Qté. | 6 Pièce |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Disponible jusqu'à | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |

# Fiche de données

## A2LCS/50S/M50-NPT2F-WM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments |  |
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 57.3 mm | Hauteur (pouces) | 2.2559 inch |
| Largeur | 66 mm | Largeur (pouces) | 2.5984 inch |
| Longueur | 73.3 mm | Longueur (pouces) | 2.8858 inch |
| Poids net | 616 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -50 °C...120 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre du câble extérieur, max. | 38.2 mm | Diamètre du câble extérieur, min. | 31.5 mm |
| Joint torique | Silicone | Couple de serrage | 95 Nm |
| Silicone | Oui | Plage de température d'utilisation, max. | 120 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C | Pas de vis | 1.5 mm |
| Halogène | Non | Normes | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| Taille de clé 1 | 60 mm | Taille de clé 2 | 60 mm |
| Degré de protection | IP66, IP68 | Presse-étoupe | M 50 |
| Matériau de base | Acier inox 1.4404 | Bague d'etanchéité | Silicone |
| Joint | Silicone | Filetage (extérieur) | M 50 x 1,5 |
| Longueur du filetage | 16 mm | Type de protection contre l'ignition | Ex d - antidéflagrant, Ex e - sécurité accrue |
| Notice d'installation | Voir les instructions de montage | Taille du filetage du conduit (en pouces) | NPT 2" |

# A2LCS/50S/M50-NPT2F-WM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Numéros de certificat du presse-étoupe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identification | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX) | IECEx TPS 16.0004X | Numéro de certificat du presse-étoupe (CCC) | 2020322313000069 |
| Certificat Nº (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

# A2LCS/50S/M50-NPT2F-WM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Contre-écrous en acier inox, finition naturelle



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | SKMUS M50-W | Version |
| Référence | 1185730000 | SKMU SS (contre-écrou en acier inoxydable), Contre-écrou, M 50, 5.3 |
| GTIN (EAN) | 4050118233773 | mm, Acier inox 1.4404 |
| Qté. | 30 ST | |

### Rondelle plate en nylon - GWDR



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | GWDR M50-W | Version |
| Référence | 1185650000 | fermé, M 50, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078312 | |
| Qté. | 25 ST | |