

VP NPT1-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les bouchons d'obturation de la série VP constituent une méthode pour remplir les entrées inutilisées dans les équipements Ex, tout en maintenant une protection antidéflagrante Ex d, une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue et un indice de protection IP66/67/68.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | VP (bouchon aveugle Klippon Ex avec tête en champignon), Bouchons obturateurs, droit, 1" NPT, 19.5 mm, Laiton, nickelé |
| Référence | 1188560000 |
| Type | VP NPT1-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118075519 |
| Qté. | 16 Pièce |

VP NPT1-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| Hauteur | 19.5 mm | Hauteur (pouces) | 0.7677 inch |
| Largeur | 33.3 mm | Largeur (pouces) | 1.311 inch |
| Longueur | 19.5 mm | Longueur (pouces) | 0.7677 inch |
| Diamètre | 1 mm | Épaisseur du paroi, min. | 0.5 mm |
| Épaisseur du paroi, max. | 18.5 mm | Poids net | 177 g |

Températures

Température de fonctionnement -50 °C...120 °C

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Joint torique | Silicone | Couple de serrage | 113 Nm |
| Silicone | Oui | Halogène | sans halogène |
| Normes | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | Tenue aux chocs | 7.00 J |
| Degré de protection | IP66, IP68 | Presse-étoupe | NPT 1" |
| Matériau de base | Laiton, nickelé | Diamètre du joint d'étanchéité | 1.00 mm |
| Filetage (extérieur) | 1" NPT | Longueur du filetage | 19.5 mm |
| Type de protection contre l'ignition | Ex d - antidéflagrant, Ex e - sécurité accrue | Notice d'installation | Voir les instructions de montage |

Numéros de certificat du presse-étoupe

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Identification | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Numéro de certificat du presse-étoupe (CCC) | 2020322313000069 |

VP NPT1-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Certificat N° (IECEX)

IECEXTPS 16.0004X