

### Similaire à l'illustration



En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

### Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Raccord à vis, Acier inox 1.4305 (303)
Référence	<a href="#">1193570000</a>
Type	VGM25-SS68 11-20 BG
GTIN (EAN)	4032248976546
Qté.	50 Pièce

## VGM25-SS68 11-20 BG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Longueur	36.5 mm	Longueur (pouces)	1.437 inch
Poids net	60.58 g		

## Températures

Température limite	-40 °C ... 130 °C
--------------------	-------------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	20 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	11 mm
Joint torique	Silicone	Degré de protection avec GWDR	IP68
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Plage de température d'utilisation, max.	130 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Halogène	sans halogène
Normes	EN 45545-2:2013	Taille de clé	30 mm
Degré de protection	IP68 - 15 bars	Presse-étoupe	M 25
Matériau de base	Acier inox 1.4305 (303)	Filetage (extérieur)	M 25
Longueur du filetage	7.5 mm		