

SAIL-M8GRJ45-4S35UIE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les liaisons entre deux esclaves E/S ou entre la commande et une station d'E/S sont réalisées plus facilement avec des câbles préconfectionnés. L#92offre s#92étend des câbles PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT aux câbles Ethernet.

Informations générales de commande

Version	Câble de bus, Nombre de pôles: 4, 30 m, Mâle, droit, RJ45, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence	1201213500
Type	SAIL-M8GRJ45-4S35UIE
GTIN (EAN)	4050118692907
Qté.	1 Pièce

SAIL-M8GRJ45-4S35UIE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

1019 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Classifications

ETIM 8.0

EC002599

ETIM 9.0

EC002599

ETIM 10.0

EC002599

ECLASS 14.0

27-06-03-08

ECLASS 15.0

27-06-03-08

Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble

30 m

Tenue aux huiles

Yes

Section du conducteur

0.15 mm²

Halogène

Non

Accélération

5 m/s²

Rayon de courbure, min., fixe

4 x diamètre du câble

Résistance à la flamme

in accordance with IEC
60332-1-2

Matériau de la gaine

PUR

Câble hybride

Non

Plage de température, fixe

-40...80 °C

Diamètre extérieur

4.8 mm ± 0.3 mm

Couleur de la gaine

vert

Utilisation sur chaîne porte-câbles

Oui

Blindé

Oui

Isolation

PP

Rayon de courbure, mobile

7,5 x diamètre du câble

Cycles de courbure

5 Mio

Vitesse

180 m/s

Gaine selon UL AWM

20963 (80 °C / 30 V)

Codage couleur

bleu, Orange, blanc / bleu,
blanc / orange

Nombre de pôles

4

Caractéristiques techniques générales

Codage

aucune

LED

Non

Matériau de base du boîtier

PUR

Courant nominal

4 A

Degré de pollution

3

Matériau de la bague fileté

Laiton, nickelé

Couple de serrage

M8: 0.6 Nm

Surface du contact

doré

Version

Mâle, droit, RJ45

Tension nominale

30 V

Degré de protection

IP67

ponté

Non

Plage de températures du coffret

-25...+80 °C

Propriétés électriques

Tension nominale

30 V

SAIL-M8GRJ45-4S35UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Mâle droite


Prise de raccordement à droite	Connecteur, RJ45, IP20, Contact mâle, droit, blindé
--------------------------------	--

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche	Connecteur, M8, Nombre de pôles.: 4, IP67, Contact mâle, droit, blindé
--------------------------------	--


Dessins

Dessin coté




Male, straight

Dessin coté




RJ45

Schéma des pôles



Pin


Schéma des pôles



RJ45

Dessins

Schéma



L'outil idéal : Screwty® avec fonction de serrage



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F