

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller offre une vaste gamme de câbles pour capteurs / actionneurs. Nous fournissons à la fois des câbles pour capteurs, des câbles de bus et de vanne de tailles et longueurs diverses. Si vous ne trouvez pas un produit spécifique ou un produit de la longueur désirée, n'hésitez pas à nous contacter.

Informations générales de commande

Version	Câble de bus, Nombre de pôles: 4, 100 m, Blindé: Oui, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
Référence	1232650000
Type	SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC
GTIN (EAN)	4050118016383
Qté.	100 M
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-09-30T00:00:00+02:00

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

52 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0

EC003249

ETIM 10.0

EC003249

ECLASS 15.0

27-06-18-01

ETIM 9.0

EC003249

ECLASS 14.0

27-06-18-01

Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble

100 m

Tenue aux huiles

in accordance with IEC 60811-2-1

Utilisation sur chaîne porte-câbles

Non

Nombre de conducteurs

4

Halogène

Oui

Accélération

7 m/s²

Rayon de courbure, min., fixe

5 x diamètre du câble

Section max. du conducteur (Impression/en ligne)

2 x 0,34 mm² + 2 x 0,22 mm²

Matériau de la gaine

PVC

Gaine selon UL AWM

2571 (80 °C)

Réticulé par irradiation

Non

Codage couleur

blanc, bleu, Rouge, noir

Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)

Non

Nombre de pôles

4

Couleur de la gaine

violet

Fonction PE

Non

Section du conducteur

0.38 mm²

Blindé

Oui

Isolation

Polyoléfine, PE

Rayon de courbure, mobile

10 x diamètre du câble

Cycles de courbure

5 Mio

Vitesse

180 m/min

Longueur de câble configurable

Non

Câble hybride

Oui

Résistance de soudage

Non

Plage de température, fixe

-40...80 °C

Plage de température, en mouvement

-10...80 °C

Diamètre extérieur

6.7 mm ± 0.3 mm

Normes

Densité de fumée

No

Normes de câble

Densité de fumée

No

Constitution du câble

Couleur de la gaine

violet

Diamètre de l'isolation

1.4 mm

Matériau de la gaine

PVC

Arrangement du fil

Paire torsadée

Nombre de conducteurs

4

Isolation

Polyoléfine, PE

Blindage de paire de fils

Feuille d'aluminium

Codage couleur

blanc, bleu, Rouge, noir

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Blindage complet	Tressage de blindage de fils de cuivre	Recouvrement par tressage de blindage 70 %	
Matériau de conducteur	Cuivre étamé	Diamètre de l'isolation 2	2.05 mm

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Tenue aux huiles	in accordance with IEC 60811-2-1	Résistant aux UV	Non
Halogène	Oui	Accélération	7 m/s ²
Cycles de courbure	5 Mio	Vitesse	180 m/min
Densité de fumée	No		

Propriétés électriques du câble

Résistance d'isolation	108 Ω	Catégorie	autres
Vitesse	180 m/min		

Dessins

Dessin détaillé




Schéma des pôles

