
SAI-M23-SE-6-F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

	<u>'</u>
Version	Sensor/Actuator plug-in connector
Référence	<u>1224000000</u>
Туре	SAI-M23-SE-6-F
GTIN (EAN)	4050118007978
Qté.	1 Pièce

SAI-M23-SE-6-F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	4 4	
_	(601	UΚ
	CCTA	CA

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat № (UR)	E344862

Dimensions et poids

Poids net	7.04 a

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Classifications

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-23	ECLASS 11.0	27-44-02-23
ECLASS 12.0	27-44-02-23	ECLASS 13.0	27-44-02-23
ECLASS 14.0	27-44-02-23	ECLASS 15.0	27-44-02-23

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	6	Codage	aucune
Surface du contact	doré	Type de raccordement	Coupes à souder
Matériau de base du boîtier	Polyamide thermoplastique PA 6, PBT	Matériau des contacts	Alliage cuivre et zinc
Tension nominale	300 V	Courant nominal	20 A
Cycles d'enfichage	> 1000	Degré de pollution	3
Type de contact	Mâle		

Niveau du catalogue / Dessins

SAI-M23-SE-6-F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

