

## SAI-M23-BE-12-F-PE-G


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

## Informations générales de commande

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Version                   | Connecteur capteur/actionneur |
| Référence                 | <a href="#">1224610000</a>    |
| Type                      | SAI-M23-BE-12-F-PE-G          |
| GTIN (EAN)                | 4050118008432                 |
| Qté.                      | 1 Pièce                       |
| Statut de livraison       | Supprimé                      |
| Dernière date de commande | 2026-01-20T00:00:00+01:00     |

## SAI-M23-BE-12-F-PE-G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E344862

## Dimensions et poids

Poids net 14 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003557    | ETIM 9.0    | EC003557    |
| ETIM 10.0   | EC003557    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 |             |             |

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

|                               |                                     |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Nombre de pôles               | 12                                  | Codage                        | aucune                 |
| Surface du contact            | doré                                | Type de raccordement          | Coupes à souder        |
| Matériau de base du boîtier   | Polyamide thermoplastique PA 6, PBT | Matériau des contacts         | Alliage cuivre et zinc |
| Tension nominale              | 200 V                               | Courant nominal               | 8 A                    |
| Cycles d'enfichage            | > 1000                              | Degré de pollution            | 3                      |
| Type de contact               | Femelle                             | Section de raccordement, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>    |
| Section de raccordement, min. | 0.08 mm <sup>2</sup>                |                               |                        |

## Dessins

