## SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller offre une vaste gamme de câbles pour capteurs / actionneurs. Nous fournissons à la fois des câbles pour capteurs, des câbles de bus et de vanne de tailles et longueurs diverses. Si vous ne trouvez pas un produit spécifique ou un produit de la longueur désirée, n'hésitez pas à nous contacter.

## Informations générales de commande

Version	Câble de bus, Nombre de pôles: 2, 100 m, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halo- gène: Oui		
Référence	<u>1232630000</u>		
Туре	SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL		
GTIN (EAN)	4050118016505		
Qté.	100 M		

Niveau du catalogue / Dessins

## SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

autres

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
Dimensions et poids	<u>'</u>			
Poids net	68.7 g			
Conformité environnementa	le du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
	FC000820	ETINA 7.0	FC002240	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000830 EC003249	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC003249 EC003249	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC003249 EC003249	ECLASS 9.0		
ECLASS 9.1	27-06-90-90		27-06-18-05 27-06-18-01	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-06-90-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-06-18-01	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-06-18-01	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-06-18-01	ECLASS 14.0	27-00-10-01	
Caractéristiques techniques	s câble			
Longueur du câble	100 m	Couleur de la gaine	bleu (RAL 5015)	
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Non	Section du conducteur	1 mm <sup>2</sup>	
Nombre de conducteurs	2	Blindé	Oui	
Halogène	Oui	Isolation	PE	
Rayon de courbure, mobile	8 x diamètre du câble	Rayon de courbure, min., fixe	8 x diamètre du câble	
Matériau de la gaine	PVC	Longueur de câble configurable	Non	
Câble hybride	Non	Réticulé par irradiation	Non	
Résistance de soudage	Non	Fil de continuité intégré	Non	
Codage couleur	Rouge, vert	Plage de température, fixe	-3080 °C	
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non	Plage de température, en mouvement	-560 °C	
Nombre de pôles	2	Diamètre extérieur	8 mm ± 0.4 mm	
Constitution du câble				
Couleur de la gaine	bleu (RAL 5015)	Nombre de conducteurs	2	
Isolation	PE	Matériau de la gaine	PVC	
Codage couleur	Rouge, vert			
Propriétés mécaniques et de	es matériaux du câble			
	Oui			

108 Ω

Résistance d'isolation

Niveau du catalogue / Dessins

Catégorie